

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アトム   **Black Cotton Inspection Glove. Pack Of 5 Pairs**

“アトムターボ” (5双入) **New** **RoHS**

特長 ●紫外線を通しにくく、汚れが目立たないブラックタイプです。

仕様 ●厚さ:0.85mm

材質 ●手袋:綿100% ●すべり止め部:ポリ塩化ビニル

製造国 ●中国

1双あたり目安単価 **¥229**

148-5P

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
813-6980	148-5P-S	¥1,143	¥1,430	黒	S	5	120	130	-
813-6979	148-5P-M	¥1,143	¥1,430	黒	M	5	120	140	-
813-6978	148-5P-L	¥1,143	¥1,430	黒	L	5	120	150	-

商品のお問い合わせ:0846-26-0021 <http://www.atom-glove.co.jp/>

おたふく   **Non-slip Sewing Gloves Carfriend3000**

すべり止め付き縫製手袋“カーフレンドセーム3000” **New**

特長 ●目の細かい滑り止めが作業をサポートします。

●ホック付ですべりにくいです。

材質 ●手袋部:綿100%

●すべり止め部:塩化ビニール

製造国 ●中国

1双あたり目安単価 **¥368**

3000

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-5551	3000	¥386	¥450	ホワイト	フリー	12	210	-	-

商品のお問い合わせ:0120-18-3663 <http://www.otafuku-glove.jp/>

おたふく   **Smooth Gloves**

スルス手袋“5008だるま縫い” (マチなし・12双入)

特長 ●袖口ノーマルのベーシックなスルス手袋です。

仕様 ●厚さ:0.5mm ●マチなし

材質 ●綿100% 製造国 ●中国

1双あたり目安単価 **¥69**

5008-S

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-5531	5008-SS	¥833	¥1,000	オープン	SS	12	10	200	388(91)
835-5530	5008-S	¥833	¥1,000	オープン	S	12	10	210	118(56)
835-5529	5008-M	¥833	¥1,000	オープン	M	12	10	230	305(33)
835-5528	5008-L	¥833	¥1,000	オープン	L	12	10	250	511(61)
835-5535	5008-LL	¥833	¥1,000	オープン	LL	12	10	270	177(328)

商品のお問い合わせ:0120-18-3663 <http://www.otafuku-glove.jp/>

おたふく   **Smooth Gloves**

スルス手袋“ミクローブ1379” (10双入) **RoHS**

特長 ●伸縮性のあるウーリーナイロンを使用しています。

仕様 ●マチ付

材質 ●ナイロン100%

製造国 ●中国

1双あたり目安単価 **¥368**

1379

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	メーカー希望小売価格 (1組)	色	サイズ	組入数 (双)	梱包数 (組)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-5549	1379-S	¥3,677	¥4,290	オープン	S	10	12	120	1(-)
835-5544	1379-M	¥3,677	¥4,290	オープン	M	10	12	120	3(60)
835-5543	1379-L	¥3,677	¥4,290	オープン	L	10	12	120	14(78)
835-5542	1379-LL	¥3,677	¥4,290	オープン	LL	10	12	120	0(-)

商品のお問い合わせ:0120-18-3663 <http://www.otafuku-glove.jp/>

ウインセス   **Clean Gloves**

防じん手袋 (マチなし・10双入)

特長 ●生地をレーザー裁断しており、生地断面からの発じんを低減しています。

●親指一体型の半立体縫製で履き心地が良好です。

仕様 ●厚さ:0.3mm (甲)、0.46mm (ひら)

材質 ●手のひら側:ポリエステル (ポリウレタンラミネート)

●甲側:ポリエステル

製造国 ●日本

1双あたり目安単価 **¥477**

9501-L

9501-27-L (全長27cmタイプ)

9501-30-L (全長30cmタイプ)

9501-33-L (全長33cmタイプ)

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	袋入数 (双)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-7081	9501-SS	¥4,769	¥5,461	オープン	SS	ブラック	20.8	17.8	7.1	10	1	105	0(-)
855-7082	9501-S	¥4,769	¥5,461	オープン	S	グリーン	21.9	18.4	7.4	10	1	115	1(-)
855-7083	9501-M	¥4,769	¥5,461	オープン	M	ホワイト	23.1	19.0	7.7	10	1	125	7(175)
855-7084	9501-L	¥4,769	¥5,461	オープン	L	レッド	24.3	19.6	8.1	10	1	135	1(12)
855-7085	9501-LL	¥4,769	¥5,461	オープン	LL	イエロー	25.5	20.4	8.4	10	1	145	2(200)
855-7086	9501-3L	¥5,461	¥6,290	オープン	3L	ブルー	26.8	21.0	8.7	10	1	155	5(167)

商品のお問い合わせ:087-879-0880 <https://www.wincess.co.jp/>

ウインセス   **Clean Gloves**

防じん手袋 (マチなし・10双入)

特長 ●生地をレーザー裁断しており、生地断面からの発じんを低減しています。

●親指一体型の半立体縫製で履き心地が良好です。

仕様 ●厚さ:0.3mm (甲)、0.46mm (ひら)

材質 ●手のひら側:ポリエステル (ポリウレタンラミネート)

●甲側:ポリエステル

製造国 ●日本

1双あたり目安単価 **¥498**

9501-L

9501-27-L (全長27cmタイプ)

9501-30-L (全長30cmタイプ)

9501-33-L (全長33cmタイプ)

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望小売価格 (1袋)	色	サイズ	リストカラー	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	袋入数 (双)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-7087	9501-27-S	¥4,981	¥5,769	オープン	S	グリーン	27.0	18.4	7.4	10	1	130	0(-)
855-7088	9501-27-M	¥4,981	¥5,769	オープン	M	ホワイト	27.0	19.0	7.7	10	1	140	2(67)
855-7089	9501-27-L	¥4,981	¥5,769	オープン	L	レッド	27.0	19.6	8.1	10	1	150	4(45)

商品のお問い合わせ:087-879-0880 <https://www.wincess.co.jp/>