

切断

カッティングツール

swifty®set & swifty®

カッタ付ドライバ

ドライバとカッタを組み合わせたswifty®setは、1.5mm(AWG 16)までの単線と2.5mm(AWG 14)までの細燃線を簡単に切断します。

swifty®set:カッタ部とドライバ(SD0.6×3.5×100)がセット
swifty®:カッタ部のみ

型式	長さ(mm)	重量(g)	品番
swifty®set	100		9006060000
swifty®	35	20	9006020000

※銅線、シールド銅線、アルミ合金および硬銅線には適しません



KT8, KT12, KT20

8φ, 12φ, 20φのケーブル用カッタ

特殊な刃のデザインにより銅製およびアルミ製ケーブルの精密な切断処理が出来ます。

切断可能範囲:銅製(単線、燃線、細燃線) / アルミ製(細燃線)

KT 8 (最大8mm):16mm, 16mm, 16mm, 16mm
KT 12 (最大12mm):16mm, 25mm, 35mm, 25mm
KT 22 (最大22mm):25mm, 50mm, 95mm, 70mm

型式	長さ(mm)	重量(g)	品番
KT 8	165	180	9002650000
KT 12	215	300	9002660000
KT 22	220	460	1157830000

※銅線、シールド銅線、アルミ合金および硬銅線には適しません



KTF25, KTF36

25φ, 36φケーブル用カッタ

作業スペースが限られた場所でも太いケーブルの切断が可能なフロントエントリータイプのケーブルカッタです。

切断可能範囲:銅製(細燃線) / アルミ製(細燃線)

KTF 25 (最大25mm):120mm, 16mm
KTF 36 (最大36mm):300mm, 25mm

型式	長さ(mm)	重量(g)	品番
KTF 25	245	900	9002180000
KTF 36	300	1400	9002190000

※銅線、シールド銅線、アルミ合金および硬銅線には適しません



KT45 R, KT55

45φ, 55φのケーブル用カッタ

特殊な刃のデザインにより、最大500mmまでの銅製およびアルミ製ケーブルの精密な切断処理が出来ます。

切断可能範囲:銅製(燃線、細燃線) / アルミ製(燃線)

KT 45 R (最大45mm):300/600, 400/800, 400/800
KT 55 (最大55mm):500/1000, 500/1000, 500/1000
※単位: -mm / -kcmil

型式	長さ(mm)	重量(g)	品番
KT 45 R	290	740	9202040000
KT 55	365	1350	9202060000

※銅線、シールド銅線、アルミ合金および硬銅線には適しません



KT80

80φのケーブル用カッタ

特殊な刃のデザインにより、最大630mmまでの銅製およびアルミ製ケーブルの精密な切断処理が出来ます。

切断可能範囲:銅製(燃線、細燃線) / アルミ製(燃線)

KT 80 (最大80mm):630/1260, 400/800, 1000/2000
※単位: -mm / -kcmil

型式	長さ(mm)	重量(g)	品番
KT 80	675	3240	9202080000

※銅線、シールド銅線、アルミ合金および硬銅線には適しません



TSLD

レールカッタ

取り扱いが容易で、最小限の力で精密な切断処理を行うことが出来るDINレールカッタです。

切断可能:

TS 32mm, TS 15/5.5mm, TS 35/7.5mm, TS 35/7.5mm, TS 32/15mm, 銅製バスバー

型式	長さ(mm)	重量(g)	品番
TSDL 5	270	19000	9918700000



被覆剥き

ストリッピングツール

stripax® & stripax®16

PVCケーブルストリッパ

特殊な刃のデザインにより芯線を傷つけずに、単線、燃線、細燃線の被覆剥きが可能なPVCケーブル・ストリッパです。

加工可能範囲:被覆剥き / 切断
stripax®:0.08~10mm(AWG28~7) / ~6mmまで
stripax®16:6~16mm(AWG10~6) / ~6mmまで

型式	長さ(mm)	重量(g)	品番
stripax®	190	175	9005000000
stripax®16	190	175	9005610000

※替刃 stripax®用:1119030000, stripax®16用:1119040000



stripax®Ultimate & stripax®Ultimate XL

ケーブルストリッパ

特殊な刃のデザインにより芯線を傷つけずに、単線、燃線、細燃線の被覆剥きが可能なケーブル・ストリッパです。ハロゲンフリーなど被覆の硬いケーブルに最適です。

加工可能範囲:被覆剥き / 切断
stripax®Ultimate:0.25~6mm(AWG24~10) / ~6mmまで
stripax®Ultimate XL:2.5~10mm(AWG14~8) / ~6mmまで

型式	長さ(mm)	重量(g)	品番
stripax®Ultimate	190	175	1468880000
stripax®Ultimate XL	190	175	1512780000

※替刃 stripax®Ultimate用:1471390000, stripax®Ultimate XL用:1512790000



AM16

キャプタイヤケーブル・ストリッパ

ケーブル端のストリップだけでなく、中間部でのストリップも可能です。電源分岐システムFieldPower用としても最適です。

被覆剥き可能範囲: AM16:φ6~17mm

型式	長さ(mm)	重量(g)	品番
AM 16	53	60	9204190000

※替刃 AM16用:9204260000



AM25, AM35

キャプタイヤケーブル・ストリッパ

ブレード軸が直角に回転しケーブル被膜のストリップが可能です。

被覆剥き可能範囲: AM25:φ6~25mm AM35:φ25~36mm

型式	長さ(mm)	重量(g)	品番
AM 25	135	135	9001540000
AM 35	140	135	9001080000

※替刃 AM25/35用:9001530000



CST, IE-CST

同軸&イーサネットケーブル・ストリッパ

2.5~8mmの同軸ケーブルおよびインダストリアル・イーサネットケーブル用ストリッパです。

被覆剥き可能範囲:
CST 同軸用:φ2.5~8mm (RG58, RG71/RG59, RG62等)
IE-CST イーサネットケーブル用:φ2.5~8mm

型式	長さ(mm)	重量(g)	品番	備考
CST	100	65	9030500000	本体のみ
IE-CST	100	85	9204350000	ブレードカセット付



ブレードカセット	品番	B[mm]	C[mm]
グレー	9032050000	3.9	
レッド	9032040000	6	
イエロー	9032030000	12	
ブルー	9032020000	6.5	
ホワイト	9204340000	8.6	
グリーン	9032000000	7.1	5.1
ブラウン	9032010000	7.5	3.5
オレンジ	9032200000	8	3.7
ライトグリーン	9032210000	6	6
ブラック	9032220000	8.6	2.3

