



特 長

- 48mm×96mmのDINサイズパネル
- 電力計測精度±1.0%fsを確保
- 日本語表記のスイッチ類で操作性アップ
- 無償のデータ管理ツール「SDビューア」に対応(SDモデルのみ)

型 式

WLD-PA ①②-2③-④A⑤00

シリーズ	① 相線区分	② 機能	③ 定格電圧	④ 定格電流	⑤ 装 備	電 源	⑤ 検査成績書	付 番	内 容
WLD-PA									電力測定用デジタルパネルメータ
	12								単相2線
	13								単相3線
	33								三相3線
		N							スタンダードモデル
		S							ログ機能搭載モデル (SDモデル)
		R							通信機能搭載モデル (RS-485モデル)
			2						AC220V
				05U					5A (※専用分割CT CTL-10-CLS9)
				15U					50A (※専用分割CT CTL-10-CLS9)
				21M					100A (※専用分割CT WCTF-100A-N)
				22M					200A (※専用分割CT WCTF-200A-N)
				24M					400A (※専用分割CT WCTF-400A-N)
				26M					600A (※専用分割CT WCTF-600A-N)
					1				装備パターン1 ※機能「N」「S」のみ
					2				装備パターン2 ※機能「N」「S」のみ
					3				装備パターン3 ※機能「N」「S」のみ
					4				装備パターン4 ※機能「R」のみ
					5				装備パターン5 ※機能「R」のみ
						A			AC100~240V ±10%
							0		なし
							1		付き
								00	標準

※専用分割CTは別売りです

装備コード	パルス入力	パルス積算警報	警報出力 (HI・LO)	電力量パルス (受電・送電)	パルス入力警報出力	有効電力比較出力 (HI・LO)
1	○	○	○	-	-	-
2	○	○	-	○	-	-
3	-	-	○	○	-	-
4	○	-	-	-	△*	○
5	○	-	-	-	○	△*

※表示機能のみ、オープンコレクタ出力なし