

[生地名](肩口)オックス(身頃)タッサー

きめ細やかな織り目の生地

ポリエステル100%

タッサー

オックス



裏ボア



現場服

異素材使いのハード系防寒
丈夫なタッサー素材とハードなオックス素材を組み合わせハードな印象に仕上げています。右胸のファスナー付きダブルポケットや各所の異素材使い、インフードなど細かい部分までこだわっています。裾、袖口はリブ使用で柔らかい着心地ながら風の侵入をシャットアウトし保温性を高めます。

222 防寒ブルゾン

¥11,000⁺税

樹脂ファスナー 金属ボタン(ドットボタン)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	50	52	54	56	58	60
胸 囲	115	119	123	127	131	135
袖 丈	63	65	67	69	69	69
着 丈	66	68	70	72	74	74

素材: [表]オックス/タッサー

ポリエステル100%

[裏]タフタ ポリエステル100%


[中綿]ポリエステル100%

右胸ポケット(巾16.5cm×深さ17.5cm)

左胸タテポケット

(巾13.5cm×深さ18.5cm)

左胸ポケット(巾10.5cm×深さ14cm)



222

防寒ブルゾン

64. OD

10. コン



90. クロ

223

防寒ベスト

64. OD

10. コン



90. クロ

223 防寒ベスト

¥8,800⁺税

樹脂ファスナー 金属ボタン(ドットボタン)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
肩 巾	40	42	44	46	48	50
胸 囲	108	112	116	120	124	128
着 丈	63	65	67	69	70	70

素材: [表]オックス/タッサー

ポリエステル100%

[裏]タフタ ポリエステル100%

[中綿]ポリエステル100%

右胸ポケット(巾13cm×深さ22cm)



220

防寒パンツ

10. コン



64. OD

90. クロ

220 防寒パンツ

¥8,800⁺税

金属ファスナー 金属ボタン(ドットボタン)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
腰 囲	72~80	78~88	86~96	94~104	102~112	110~120
股 下			76			

素材: [表]タッサー ポリエステル100%

[裏]ポリエステル100%

[中綿]ポリエステル



特長 [ブルゾン]

特長 [パンツ]



ボア取りはずし可能。インフード付き。

脇ゴム。



裏地: ボア
ポリエステル100%

222
防寒ブルゾン
64. OD

220
防寒パンツ
64. OD