

淀川 同商品群 在庫数 4 アイテム .Com 図面 .Com 性能曲線	Work Table With Dust Collector 集塵装置付作業台	日本 特長 ●乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。 ●フード傾斜角は品物の出入りに最適な角度です。 ●フード前面の窓は透明アクリルでできており、良好な視界を確保しています。 用途 ●研磨作業やエアブロー作業など、各種の粉じんが発生する作業・粉じんの嫌う作業に威力を発揮します。 ●研磨作業・エアブロー他。●デジタル・電子機器・IT機器関連。●光学・精密機器・プラスチック関連。●医科・歯科・粉体・学校関連。 ●セル生産用集じん作業台。●比較的多くの粉じんが発生する作業。 仕様 ●ちり落とし方式：手動式 ●一台から異電圧に別作対応 ●製造国：日本	別作可能 省エネ機種 RoHS 重い 取扱注意
 高さ 幅 奥行 YES400VDB (ワイドビューフード・成形不織布カートリッジフィルタータイプ)  YES200PDPA (透明フード・丸型カートリッジフィルタータイプ) ワイドビューフード・丸型カートリッジフィルタータイプ	 丸型カートリッジフィルター (YES100・200)  成形不織布カートリッジフィルター (YES400)  メンテナンスの簡単な粉じん受け付き (YES100・200)  使用例	YESシリーズ導入は省エネに直結します << 5ヵ所の粉塵発生作業の集塵を行う場合 >> 従来の一般的な集じんシステム 配管・フードを接続し、まとめて吸引する方法  3.7 kWの集塵機を5分岐させて集塵 YESによる個別集じんシステム 発生源ごとに効率良く吸引する方法  0.4 kW (YES400VDB) × 5台で集塵 ランニングコストを継続的に削減。 「地球環境」に優しい「作業環境」づくりが可能です。 使用状況により節電 従来型  使用モード出力 3.7kW 数カ所でのみの作業でも大出力で稼働させなければならない。 YES  使用モード出力 0.4kW 恒常電源のみ、必要な台数だけの稼働がよい。 省エネルギー効果比較グラフ  単位：kW 最大消費電力 3.7kW 定格消費電力 0.4kW 省エネ率 約90%	


発売単位1台											メーカー直送 運賃別送		淀川電機製作所 [976111]		
発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	出力 (kW)	集じん容量 (L)	周波数 (Hz)	風量 (m³/min) (50/60Hz)	騒音値 (dB (A)) (50/60Hz)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 前年比		
★467-4987	YES100VDA	¥107,813	¥119,000	単相100	0.05	0.5	50/60Hz兼用	1.6/2.0	56/58	345×310×522	1.35円/h	17	0 (-)		
★467-5029	YES200VDA	¥140,625	¥155,000	単相100	0.2	1.2	50/60Hz兼用	3.4/4.1	63/66	425×400×673	5.4円/h	35	13(109)		

ワイドビューフード・成形不織布カートリッジフィルタータイプ														仕 様 ●ワイドビューフード仕様	
発注単位1台		メーカー直送 運賃別途													
発注コード	品 番	OP	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	出力 (kW)	集じん容量 (L)	周波数 (Hz)	風量 (m³/min) (50/60Hz)	騒音値 (dB (A)) (50/60Hz)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
★467-5088	YES400VDA		¥276,563	¥305,000	単相100	0.4	7	50/60Hz兼用	10/12	64/66	655×700×1150	10.8円/h	112	25(31)	
★467-5096	YES400VDB		¥273,438	¥301,500	三相200	0.4	7	50/60Hz兼用	10/12	64/66	655×700×1150	5.4円/h	112	6(600)	
★453-8927	YES75EVD	50Hz	¥337,500	¥372,500	三相200	0.75	10	50	16/-	69/-	870×700×1150	10.13円/h	136	0(-)	
★453-8935	YES75EVD	60Hz	¥337,500	¥372,500	三相200	0.75	10	60	-16	-69	870×700×1150	10.13円/h	136	1(34)	

【透明フード・丸型カートリッジフィルタータイプ】仕 様 ●透明フード仕様											品 番	フード材質		
発売単位1台											メーカー直送	運賃別途	YES100PDPA	プラスチック
													YES200PDPA	アクリル
発売コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	出力 (kW)	集じん容量 (L)	周波数 (Hz)	風量 (m ³ /min) (50/60Hz)	騒音値 (dB (A)) (50/60Hz)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
★467-4961	YES100PDPA	¥107,813	¥119,000	単相100	0.05	0.5	50/60Hz兼用	1.6/2.0	56/58	266×288×522	1.35円/h	17	3(60)	
★467-5002	YES200PDPA	¥140,625	¥155,000	単相100	0.2	1.2	50/60Hz兼用	3.4/4.1	63/66	346×378×673	1.5円/h	30	1(34)	

透明フード・成形不織布カートリッジフィルタタイプ													仕 様 ●透明フード仕様		フード材質 アクリル	
発注単位1台 メーカー直送 運賃別途																
発注コード	品 番	OP	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	出力 (kW)	集じん容量 (L)	周波数 (Hz)	風量 (m³/min) (50/60Hz)	騒音値 (dB (A)) (50/60Hz)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 ● (前年比%)		
★467-5045	YES400PDPA		¥276,563	¥305,000	単相100	0.4	7	50/60Hz兼用	10/12	64/66	536×598×1150	10.8円/h	102	4 (134)		
★467-5053	YES400PDPB		¥273,438	¥301,500	三相200	0.4	7	50/60Hz兼用	10/12	64/66	536×598×1150	5.4円/h	102	1 (-)		
★453-5502	YES75EPDP	50HZ	¥337,500	¥372,500	三相200	0.75	10	50	16/-	69/-	676×618×1150	10.13円/h	127	0 (-)		
★453-5511	YES75EPDP	60HZ	¥337,500	¥372,500	三相200	0.75	10	60	-16	-69	676×618×1150	10.13円/h	127	0 (-)		

☎商品のお問い合わせ:0120-685-323 <http://www.yodogawadenki.jp/>

淀川 YODOGAWA 同商品群 在庫数 4 .Com 性能曲線	 日本	Work Table With Dust Collector 集塵装置付作業台	別作可能 修理可能 RoHS 重たい ※注意
YES400VCDA (成形不織布カートリッジ フィルタータイプ) 丸型カートリッジフィルタータイプ  ダストバリア 特 長 ●乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。 ●ダストバリアが左・右・奥の3面とも、取り外し(ワンタッチ)できる設計です。 ●ダストバリアを利用することで、粉じん飛散作業などにも対応します。 ●ダストバリアを取り外すことで、長尺物・大型品でも使用が可能です。 用 途 ●流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。 ●乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。 ●比較的发生する粉じん量が少ない作業。 仕 様 ●ちり落とす方式: 手動式 ●ダストバリア仕様 ●一台から異電圧に別作対応 製造国 ●日本 ダストバリア稼働バリエーション  使用例 			

発売単位1台											メーカー直送 運賃別送		定川電機製作所 [976111]	
発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	出力 (kW)	集じん容量 (L)	周波数 (Hz)	風量 (m³/min) (50/60Hz)	騒音値 (dB (A)) (50/60Hz)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 前年比	
★467-4979	YES100VCD4	¥104,688	¥115,500	単相100	0.05	0.5	50/60Hz兼用	1.6/2.0	58/60	345×312×464	1.35円/h	14	3(100)	
★467-5011	YES200VCD4	¥135,938	¥150,000	単相100	0.2	1.2	50/60Hz兼用	3.4/4.1	65/68	425×402×595	5.4円/h	31	11(85)	

成形不織布カートリッジフィルタータイプ														
※注単位1台 メーカー直送 運賃別途														
※注コード	品番	OP	税抜価格 (1台) メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	出力 (kW)	集じん容量 (L)	周波数 (Hz)	風量 (m³/min) (50/60Hz)	騒音値 (dB (A)) (50/60Hz)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
★467-5061	YES400VCD A		¥265,625	¥293,000	単相100	0.4	7	50/60Hz兼用	10/12	66/68	655×702×987	10.8円/h	108	11(62)
★467-5070	YES400VCDB		¥262,500	¥289,500	三相200	0.4	7	50/60Hz兼用	10/12	66/68	655×702×987	5.4円/h	108	1(34)
★453-5529	YES75EVC D	50Hz	¥320,313	¥353,500	三相200	0.75	10	50	16/-	71/-	870×702×987	10.13円/h	129	2(40)
★453-5537	YES75EVC D	60Hz	¥320,313	¥353,500	三相200	0.75	10	60	-1/-	-71	870×702×987	10.13円/h	129	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-685-323 <http://www.yodogawadenki.jp/>