

SMC Compact Manometer **コンパクトマノメータ**

両面品群 在庫数 **245** アイテム



PPA100シリーズ

- 特長**
- 携帯性に優れた圧力計測器です。
 - エアラインの圧力をデジタル表示で確認できますので人による読み誤差がなくなります。
 - ピーク表示、ボトム表示機能で元圧の脈動を知ることができます。
 - レギュレータの設定はデジタル表示を見ながら行い、目玉ゲージより細かな設定ができます。
- 仕様**
- 幅×奥行×高さ:40×20×110mm
 - 電源:単3乾電池×2本(別売)
 - 適用流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
 - 管接続口径:M5×0.8
 - 使用温度範囲:0~50℃(結露なきこと)
 - 使用湿度範囲:35~85%RH(結露なきこと)
 - 圧力表示分解能:1/100

対応電池 ¥225 (税抜価格)
発注コード 423-4103 **単3**
品番 TLR6G-P4S **4本入**

最小表示単位

機種	kPa	MPa	mmHg	kgf/cm ²	inHg	psi	bar
高圧用PPA100	-	0.01	-	0.1	-	1	0.1
真空用PPA101	1	-	5	0.01	0.2	0.1	0.01
低圧用PPA102	1	-	-	0.01	-	0.1	0.01

製造国 ●日本

高圧用

発注単位1個

SMC社[120932]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	圧力仕様(MPa)	適合チューブサイズ	単位切替	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
103-6187	PPA100	¥11,650	オープン	-0.1~1	-	○	1	50.0	1(-)
103-7691	PPA100-M	¥11,650	オープン	-0.1~1	-	SI単位	1	50.0	1(100)
103-4576	PPA100-04	¥11,905	オープン	-0.1~1	φ4	○	1	53.3	0(-)
103-7728	PPA100-06	¥11,914	オープン	-0.1~1	φ6	○	1	54.1	0(-)
103-7763	PPA100-06-B	¥12,446	オープン	-0.1~1	φ6	○	1	74.1	0(-)

真空用

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	圧力仕様(kPa)	適合チューブサイズ	単位切替	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
103-7693	PPA101	¥11,650	オープン	-101~10	-	○	1	50.0	2(100)
103-6136	PPA101-M	¥11,650	オープン	-101~10	-	SI単位	1	50.0	5(167)
103-7740	PPA101-06	¥11,914	オープン	-101~10	φ6	○	1	54.1	1(100)
103-6147	PPA101-06-B	¥12,446	オープン	-101~10	φ6	○	1	74.1	0(-)

低圧用

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	圧力仕様(kPa)	適合チューブサイズ	単位切替	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
103-7755	PPA102	¥11,650	オープン	-10~100	-	○	1	50.0	0(-)
103-6109	PPA102-M	¥11,650	オープン	-10~100	-	SI単位	1	50.0	2(200)
103-4584	PPA102-06	¥11,914	オープン	-10~100	φ6	○	1	54.1	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-837-838 <http://www.smcworld.com/>

注意
●品番末尾がMで終わらない商品は新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けの販売商品となります。

Manostar Micro Differential Pressure Gage

Manostar 日本

微差圧計 マノスターゲージ (表面形)

- 特長**
- 読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。
 - 極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
- 用途**
- クリーンルーム室圧計測。
- 仕様**
- 圧力測定方式:差圧式 ●受圧エレメント:ダイヤフラム ●測定ガス体:空気および非腐食性ガス
 - 使用周囲温度:-10~+50℃(ただし氷結しないこと)
 - 使用周囲湿度:90%RH以下(ただし結露しないこと)
- 製造国 ●日本

表面形・置針なし

発注単位1台 メーカー直送 運賃¥1,500

株式会社電機製作所[824317]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	計測範囲	精度	取付姿勢	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
★114-8420	WO81FN50DV	¥16,300	¥22,200	0~50Pa	±5%FS	垂直	1	270	49(214)
★114-8423	WO81FN300D	¥14,700	¥20,100	0~300Pa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	16(80)
★114-8421	WO81FN500D	¥14,700	¥20,100	0~500Pa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	32(119)
★114-8428	WO81FN1000D	¥14,700	¥20,100	0~1000Pa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	14(29)
★114-8425	WO81FN1E	¥14,700	¥20,100	0~1kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	14(52)
★114-8424	WO81FN2E	¥14,700	¥20,100	0~2kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	61(142)
★114-8422	WO81FN3E	¥14,700	¥20,100	0~3kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	56(120)
★114-8418	WO81FN5E	¥14,700	¥20,100	0~5kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	36(225)
★114-8426	WO81FN10E	¥17,400	¥23,700	0~10kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	37(128)

表面形・置針2本付

発注単位1台 メーカー直送 運賃¥1,500

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	計測範囲	精度	取付姿勢	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
★114-8465	WO81FT50DH	¥18,900	¥25,800	0~50Pa	±5%FS	水平	1	270	5(-)
★114-8464	WO81FT50DV	¥18,900	¥25,800	0~50Pa	±5%FS	垂直	1	270	7(70)
★114-8477	WO81FT100DH	¥18,900	¥25,800	0~100Pa	±2.5%FS	水平	1	270	0(-)
★114-8476	WO81FT100DV	¥18,900	¥25,800	0~100Pa	±2.5%FS	垂直	1	270	6(40)
★114-8472	WO81FT200D	¥17,400	¥23,700	0~200Pa	±2.5%FS	水平~垂直	1	270	13(130)
★114-8469	WO81FT300D	¥17,400	¥23,700	0~300Pa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	8(89)
★114-8466	WO81FT500D	¥17,400	¥23,700	0~500Pa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	35(82)
★114-8479	WO81FT1000D	¥17,400	¥23,700	0~1000Pa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	24(480)
★114-8473	WO81FT1E	¥17,400	¥23,700	0~1kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	2(23)
★114-8470	WO81FT2E	¥17,400	¥23,700	0~2kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	6(43)
★114-8467	WO81FT3E	¥17,400	¥23,700	0~3kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	8(20)
★114-8462	WO81FT5E	¥17,400	¥23,700	0~5kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	19(147)
★114-8474	WO81FT10E	¥20,000	¥27,300	0~10kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	2(200)
★114-8471	WO81FT20E	¥20,000	¥27,300	0~20kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	3(150)
★114-8468	WO81FT30E	¥20,000	¥27,300	0~30kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	2(100)
★114-8463	WO81FT50E	¥20,000	¥27,300	0~50kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	1(100)
★114-8475	WO81FT100E	¥20,000	¥27,300	0~100kPa	±1.5%FS	水平~垂直	1	270	4(200)

☎商品のお問い合わせ:078-621-7000 <http://www.manostar.co.jp>



WO81FNシリーズ (表面形・置針なし)



WO81FTシリーズ (表面形・置針2本付)