



ALC用ビス鉄下地(ピアス)



- 特長** 鉄骨系下地材に下穴無しで施工可能！
- 用途** 鉄骨下地へALC板を取り付ける際に使用します。
- 材質** 鉄 (表面処理)クロメートめっき



JAN	品名	サイズ	入数	LOT
4979874835918	ALC用ビスP鉄下地	5X60	15	4

シートテクス



- 特長** 首下テーパーにより頭飛びを防止。打ち込み速度が速く、うす鉄板に下穴をあけずに打ち込むことができます。ドライバー2番。
- 用途** 適応板厚合計、0.4～1.2mmまでの薄鉄板の軽鉄施工。薄板どうしの取付けに最適です。内装、外装、設備など、あらゆる軽鉄施工に使用します。
- 材質** 鉄、ステンレスSUS410 (表面処理)鉄(三価クロメートめっき)、ステン(サスガード)



ねじサイズ (mm)	ねじピッチ (山数)	L:ねじ部 (mm)	L2 (mm)	シンワッシャー頭		
4.5×13	18	全ねじ	9.5	D (mm)	H (mm)	十字穴
				9.0	2.5	#2

JAN	品名	サイズ	入数	LOT
4979874010131	シートテクス	4.5X13	80	5
4979874010148	S Tシートテクス	4.5X13	40	5

シートテクス ワッシャー付



- 特長** けらばのみなど屋根材の取付に最適のワッシャー付シートテクス。打ち込み速度が速く、うす鉄板に下穴をあけずに打ち込むことができます。ドライバー2番。
- 用途** 適応板厚合計、0.4～1.2mmまでの薄鉄板の軽鉄施工。薄板どうしの取付けに最適です。内装、外装、設備など、あらゆる軽鉄施工に使用します。ワッシャー部：三価クロメート パッキン部：EPDMゴム。
- 材質** 鉄、ステンレスSUS410 (表面処理)鉄(三価クロメートめっき)、ステン(サスガード) **仕様** ワッシャー部：三価クロメート パッキン部：EPDMゴム。



ねじサイズ (mm)	ねじピッチ (山数)	L:ねじ部 (mm)	L2 (mm)	シンワッシャー頭		
				D	H	十字穴
4.5×16	18	全ねじ	15.5	9.0	2.5	#2

単位：mm

JAN	品名	サイズ	入数	LOT
4979874010155	シートテクス W付	4.5X16	50	5
4979874010162	S Tシートテクス W付	4.5X16	30	5

※印刷のため、実物とは多少違うことがあります。
※寸法には多少の公差があります。

- ボルト
- 小ねじ
- ナット
- ねじ付属
- タッピング
- ドリルねじ
- 木ねじ
- アンカー・プラグ
- フック
- 釘・鉄
- 建築用金具・ねじ・釘
- 住宅基礎
- 波板関連
- 外壁・天井関連
- 手すり・パイプ
- 配管部材
- ロープ・ワイヤー
- チェーン
- DIY シリーズ
- 隅金
- ステー・補助金具
- 棚受け金具
- キャスター
- 戸車
- 針金
- ばね
- 鍵・錠
- ゴム
- 安全用品
- 金属素材
- カー用品
- Sカン・その他
- 現場改善
- 健康