

ホースプロテクター CHP-SD

スタンダードタイプ(SD)

低圧用

高圧用

油圧用

骨材(砂、砂利)を含んだモルタル

特徴 筒状タイプ

建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。
工場配管にもご利用いただけます。

ホース損傷時に、油・セメントなど流体の飛散を低減します。

6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れています。

全サイズ、通常在庫品です。



原材料：6ナイロン

RoHS
(有害物質使用制限指令)対応

使用環境温度：-40℃～+110℃

	品番	ホース呼び径	ホース外径	カバー内径	厚み(mm)	長さ(1本)	製品重量(kg/本)
長尺品	CHP-21 50m	6	15.0	20.0	1.00	50m	2.6
	CHP-26 100m	9	18.9	26.8	1.15	100m	6.1
	CHP-31 100m	12	23.0	31.5	1.15	100m	8.1
	CHP-37 100m	15	26.5	37.9	1.15	100m	9.1
	CHP-40 100m	19	30.4	40.0	1.15	100m	10.1
	CHP-47 100m	25	37.4	47.1	1.15	100m	11.1
	CHP-58 100m	32	48.3	58.6	1.15	100m	14.1
	CHP-76 100m	38	55.9	76.8	1.15	100m	22.1
短尺品	CHP-21 10m	6	15.0	20.0	1.00	10m	0.5
	CHP-26 10m	9	18.9	26.8	1.15	10m	0.6
	CHP-31 10m	12	23.0	31.5	1.15	10m	0.8
	CHP-37 10m	15	26.5	37.9	1.15	10m	0.9
	CHP-40 10m	19	30.4	40.0	1.15	10m	1.0
	CHP-47 10m	25	37.4	47.1	1.15	10m	1.1
	CHP-58 10m	32	48.3	58.6	1.15	10m	1.4
	CHP-76 10m	38	55.9	76.8	1.15	10m	2.2

※ 上記以外のサイズについては、別途ご相談ください。