

ホースプロテクター CHP-HB

ほつれ防止タイプ(HB)

低圧用

高圧用

油圧用

骨材(砂、砂利)を含んだモルタル

特徴 筒状タイプ

- 特殊な織り込みをしているため、ハサミで切断をしてもほつれが出ないようにしました。
- 安全の確保** 熱ゴテ等で端部加工をする必要がなく、火傷の心配がないので安全です。
- 作業工数の削減** ハサミで切断した後、すぐに装着することが可能なので、作業工数が減ります。
- 耐摩耗性に優れています。**



原材料：6ナイロン

RoHS
(有害物質使用制限指令)対応

使用環境温度：-40°C～+110°C

	品番	ホース呼び径	ホース外径	カバー内径	厚み(mm)	長さ(1本)	製品重量(kg/本)
長尺品	CHP-HB21 50m	6	15.0	20.0	1.00	50m	2.6
	CHP-HB26 100m	9	18.9	26.8	1.15	100m	6.1
	CHP-HB31 100m	12	23.0	31.5	1.15	100m	8.1
	CHP-HB37 100m	15	26.5	37.9	1.15	100m	9.1
	CHP-HB40 100m	19	30.4	40.0	1.15	100m	10.1
	CHP-HB47 100m	25	37.4	47.1	1.15	100m	11.1
	CHP-HB58 100m	32	48.3	58.6	1.15	100m	14.1
	CHP-HB76 100m	38	55.9	76.8	1.15	100m	22.1
短尺品	CHP-HB21 10m	6	15.0	20.0	1.00	10m	0.5
	CHP-HB26 10m	9	18.9	26.8	1.15	10m	0.6
	CHP-HB31 10m	12	23.0	31.5	1.15	10m	0.8
	CHP-HB37 10m	15	26.5	37.9	1.15	10m	0.9
	CHP-HB40 10m	19	30.4	40.0	1.15	10m	1.0
	CHP-HB47 10m	25	37.4	47.1	1.15	10m	1.1
	CHP-HB58 10m	32	48.3	58.6	1.15	10m	1.4
	CHP-HB76 10m	38	55.9	76.8	1.15	10m	2.2

※上記以外のサイズについては、別途ご相談ください。