

REVO 環境型塗料対応ローラー! 高密度繊維により、スムーズな塗り味で美しい仕上がり。

REVO シリーズ

- 水性塗料から強溶剤塗料まで
- 高い耐久性と回復性
- 内・外装、仕上げに
- 作業効率アップ

塗料の飛散が非常に少なく消泡性も良好。含み・吐き出しが良く、キメが細かい仕上がりで毛抜けが少ない。耐久性にも優れ、作業効率抜群のローラーです。



- 原反 **ポリエステル**
- 適応塗材
 - 一般水性
 - 反応硬化型
 - 弱溶剤1液
 - 弱溶剤2液
 - 強溶剤硬質
 - 強溶剤軟質
 - 強溶剤標準
 - 強溶剤速乾
 - 強溶剤1液
 - 強溶剤2液
 - エポキシ
 - 無泡
- 内・外装用



□ Smallローラー REVO

| コード | 毛丈(mm) | サイズ(inch) | 価格(円) | 単位 | 梱包数量 |
|--------|--------|-----------|-------|----|---------------|
| 021814 | 8 | 4 | 500 | 1本 | 10本/袋 5袋/箱 |
| 021816 | | 6 | 550 | | |
| 021824 | 13 | 4 | 500 | | |
| 021826 | | 6 | 550 | | |
| 021844 | 20 | 4 | 500 | | |
| 021846 | | 6 | 550 | | |

★P.29 中長毛 / P.32 中毛 / P.40 中短毛に併記



□ Midローラー REVO

| コード | 毛丈(mm) | サイズ(inch) | 価格(円) | 単位 | 梱包数量 |
|--------|--------|-----------|-------|----|-------|
| 021446 | 13 | 7 | 900 | 1本 | 20本/箱 |
| 021447 | 20 | | 900 | | |

★P.29 中長毛 / P.32 中毛に併記

※製品には万全を期していますが、生地や部品の生産ロットにより、多少の個体差が出る場合がございます。