

用途別刷毛 コピー／ダスター用刷毛

コピー／ダスター刷毛

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。



□黒豚毛 コピー刷毛 C型 立型

コード	サイズ	毛丈 (mm)	毛玉巾 (mm)	毛厚 (mm)	価格(円)	単位	梱包 数量
015581	1inch	50	25	15	1,070	1本	10本/箱
015582	1.5inch	50	37	15	1,190	1本	
015583	2inch	50	48	15	1,375	1本	
015584	2.5inch	55	62	15	1,580	1本	
015585	3inch	55	75	15	1,820	1本	

□黒豚毛 コピー刷毛 C型毛長

コード	サイズ	毛丈 (mm)	毛玉巾 (mm)	毛厚 (mm)	価格(円)	単位	梱包 数量
015603	3inch	70	75	15	2,320	1本	10本/袋

□白豚毛 コピー刷毛 CH型 立型

コード	サイズ	毛丈 (mm)	毛玉巾 (mm)	毛厚 (mm)	価格(円)	単位	梱包 数量
015621	1inch	43	25	15	930	1本	10本/箱
015622	1.5inch	45	37	15	1,060	1本	
015623	2inch	50	48	15	1,170	1本	
015624	2.5inch	50	62	15	1,230	1本	
015625	3inch	50	75	15	1,310	1本	



□ゴマ豚毛 コピー #377

コード	サイズ	毛丈 (mm)	毛玉巾 (mm)	毛厚 (mm)	価格(円)	単位	梱包 数量
015681	2inch	55	47	15	510	1本	12本/箱
015682	2.5inch	60	60	18	590	1本	
015683	3inch	65	74	20	670	1本	
015684	3.5inch	70	87	20	750	1本	
015685	4inch	72	99	20	920	1本	

□黒豚毛 コピー #356

コード	サイズ	毛丈 (mm)	毛玉巾 (mm)	毛厚 (mm)	価格(円)	単位	梱包 数量
015701	1inch	47	23	11	420	1本	12本/箱
015702	1.5inch	47	35	13	520	1本	
015703	2inch	55	46	14	560	1本	
015704	2.5inch	55	60	18	610	1本	
015705	3inch	55	74	18	740	1本	
015706	3.5inch	60	86	20	820	1本	
015707	4inch	60	97	20	1,020	1本	

□黒豚毛 コピー刷毛 #810 エテルナ

コード	サイズ	毛丈 (mm)	毛玉巾 (mm)	毛厚 (mm)	価格(円)	単位	梱包 数量
015722	2.5inch	75	62	20	950	1本	12本/箱
015723	3inch	80	75	23	1,470	1本	