

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

GENTOS LED Desk Light DK-S90C
GENTOS LEDデスクライト“DK-S90C”

同商品群
在庫数 **3** アイテム



DK-S90CBK

- 特長**
- 散光板搭載で、デスクライトに適した広範囲を照射可能です。
 - 白色・昼白色・暖色の3色で調色可能です。
 - 光の強さを無段階で調節可能です。
 - 多間接が必要なときに必要な場所を簡単に照射できます。
 - 消灯時の明るさを記憶するモードメモリー機能搭載です。


- 仕様**
- 光源:チップタイプ白色LED×32灯、チップタイプ暖色LED×32灯
 - 電源:AC100/200V ●電源コード長さ:1.5m
 - JIS AA形 相当
 - 縦向き・横向きでの設置場所に対応できる2WAYクランプ付

- 材質** ● 本体:ABS樹脂、アルミ
付属品 ● ACアダプター 製造国 ● 中国

2WAYクランプ付



3色に調光可能



発注単位1台										ジェントス機 [506600]		
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	色	幅×奥行×高さ (mm)	消費電力 (W)	標準消費電力料金	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
855-2712	DK-S90CBK	¥11,200	オープン	1300	黒	500×415×480.5	15	0.40円/h	1	1435	1778(85)	
855-2713	DK-S90CWH	¥11,200	オープン	1300	白	500×415×480.5	15	0.40円/h	1	1435	1030(96)	

☎商品のお問い合わせ:0120-73-1668 <http://www.gentos.jp/>

山田照明 LED Stand Lamp Z-LIGHT
yamada LEDライト“Zライト”(調光・調色、コンパクトタイプ)

同商品群
在庫数 **29** アイテム



Z-N1100B(ブラック)



Z-N1100W(ホワイト)

- 特長**
- ON・OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップします。
 - 色は4パターンで調光は各色でコントロールできます。
- 用途**
- 工場での組立作業場、検査場に。
 - 事務所などでの資料の作成のときに。

- 仕様**
- 電源:AC100V
 - 取付:クランプ方式(上締め)
 - 電源コード:2.2m
 - 取付可能厚:10~45mm

- 材質** ● 鋼、樹脂
製造国 ● 台湾



使用例

発注単位1台										山田照明機 [931326]		
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	色	幅×奥行×高さ (mm)	消費電力 (W)	標準消費電力料金	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
829-1913	Z-N1100B	¥15,750	¥16,800	555	ブラック	327×250×490	7.5	0.18円/h	5	0.9	126(122)	
829-1914	Z-N1100BR	¥15,750	¥16,800	555	ブラウン	327×250×490	7.5	0.18円/h	5	0.9	14(200)	
829-1915	Z-N1100W	¥15,750	¥16,800	555	ホワイト	327×250×490	7.5	0.18円/h	5	0.9	38(49)	

☎商品のお問い合わせ:03-3253-4250 <http://www.yamada-shomei.co.jp/>

山田照明 LED Stand Lamp Z-LIGHT
yamada LEDライト“Zライト”(オフィスタイプ)

同商品群
在庫数 **29** アイテム



Z-S7000SL
(シルバー)



Z-S7000W
(ホワイト)

- 特長**
- オフィスに特化したデスクライトです。
 - パーテーションで仕切られデスク向かい側に人がいるレイアウトのオフィスで、ヘッドの向きを変えても正面の座席の人が眩しくありません。
 - ON・OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップします。
 - 色は4パターンで調光は各色でコントロールできます。

- 仕様**
- 電源:AC100V
 - 取付:クランプ方式(上締め)
 - 電源コード:1.8m

- 材質** ● アルミ、樹脂
製造国 ● 台湾

発注単位1台										山田照明機 [931326]		
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	色	幅×高さ (mm)	消費電力 (W)	標準消費電力料金	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
836-4153	Z-S7000SL	¥23,250	¥24,800	657	シルバー	500×575	7	0.25円/h	5	1500	25(417)	
836-4154	Z-S7000W	¥23,250	¥24,800	657	ホワイト	500×575	7	0.25円/h	5	1500	7(44)	

☎商品のお問い合わせ:03-3253-4250 <http://www.yamada-shomei.co.jp/>

山田照明 Options for Z-LIGHT
yamada Zライト用オプション

同商品群
在庫数 **29** アイテム



Z-A17B
(クランプ・ブラック)



Z-B16B
(デスクベース・ブラック)

製造国 ● 中国

⚠️ 注意
● Z-3500、Z-3600には使用できません。

クランプ

- 特長** ● ねじ込み部がない上締め式クランプです。
仕様 ● 取付可能厚:6~45mm 材質 ● 鋼板、樹脂

発注単位1個										山田照明機 [931326]		
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)				
828-9941	Z-A17B	¥2,063	¥2,200	ブラック	50.8×50.8×70.5	10	400	49(98)				
828-9943	Z-A17W	¥2,063	¥2,200	ホワイト	50.8×50.8×70.5	10	400	23(96)				

デスクベース

- 特長** ● スリムデザインのデスクベースです。
仕様 ● 適合機種:Z-10N、Z-11N、Z-1000、Z-80、Z-81、Z-80PRO、Z-N1100
材質 ● 鋼板

発注単位1台									
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	色	幅×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
828-9944	Z-B16B	¥5,156	¥5,500	ブラック	204×85.5	1	4.8	45(180)	
828-9945	Z-B16SL	¥5,156	¥5,500	シルバー	204×85.5	1	4.8	14(100)	
828-9946	Z-B16W	¥5,156	¥5,500	ホワイト	204×85.5	1	4.8	24(300)	

☎商品のお問い合わせ:03-3253-4250 <http://www.yamada-shomei.co.jp/>