

150シリーズ跳ね上げタイプ H600mm~H900mm



リフトアシストダンパーで安全安心操作！



各マークの説明は P41 をご覧ください。



基本形

跳ね上げ天板(接続部含む)



SUPAF-1260-WW

25mmピッチで高さ調整が可能です。

跳ね上げ部除く 天板サイズ(W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×600	SUPAF-1860-WW	50.7	¥203,000
1500×600	SUPAF-1560-WW	47.1	¥201,050
1200×600	SUPAF-1260-WW	43.3	¥192,100
900×600	SUPAF- 960-WW	39.7	¥188,600

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

半面棚板付

跳ね上げ天板(接続部含む)



SUPAF-1260T-WW

跳ね上げ部除く 天板サイズ(W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×600	SUPAF-1860T-WW	55.4	¥213,700
1500×600	SUPAF-1560T-WW	51.0	¥210,500
1200×600	SUPAF-1260T-WW	46.4	¥199,850
900×600	SUPAF- 960T-WW	42.0	¥195,300

全面棚板付

跳ね上げ天板(接続部含む)



SUPAF-1260TT-WW

跳ね上げ部除く 天板サイズ(W×D)	品番	質量 (kg)	定価(税抜)
1800×600	SUPAF-1860TT-WW	60.1	¥224,400
1500×600	SUPAF-1560TT-WW	54.9	¥219,950
1200×600	SUPAF-1260TT-WW	49.5	¥207,600
900×600	SUPAF- 960TT-WW	44.3	¥202,000



流通加工のミカタ!

半面棚板用 仕切板

P87をご覧ください





ヤマテックワークテーブルは、天板が傷んだ場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

YamaTec

ワークテーブル

パーツ保管ユニット

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

150
シリーズ

折りたたみ
タイプ

300
シリーズ

500
シリーズ

800
シリーズ

パイプ専用
タイプ

ペダル移動
タイプ

スーパー
タイプ

フラップ
タイプ

ワイド
タイプ

昇降
タイプ

フライト
タイプ

LAB
シリーズ

ステンレス
シリーズ

ステンレス
ワークテーブル

共通
オプション

昇降傾斜
タイプ

回転天板
昇降タイプ

マルチ
ワークテーブル

マルチシス
テム・兼台

ロール材
スタンド

疲労軽減
マット