



# 実験用ラボテーブル 固定式 中間棚付 H740mm

天板下のデッドスペースを有効活用!



各マークの説明はP41をご覧ください。



組立 切屑 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 傷跡 耐水 連結 重量 カット 電圧

組立式



組立目安 2人30分



ワークテーブル

ハイツ保管ユニット

保管庫その他

オフィス用備品

ラック

- 150 シリーズ
- 折りたたみタイプ
- 300 シリーズ
- 500 シリーズ
- 800 シリーズ
- バイス専用タイプ
- ペダル移動タイプ
- スーパータイプ
- フラップタイプ
- ワイドタイプ
- 昇降タイプ
- フライトタイプ
- LAB シリーズ
- ステップス各種シリーズ
- ステップスワークテーブル
- 共通オプション
- 昇降傾斜タイプ
- 回転天板昇降タイプ
- マルチワークテーブル
- マルチシステム・乗台
- ロール材スタンド
- 疲労軽減マット

## 中間棚付/基本形



SLK-1575F-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴があります。中間棚の高さを25mmピッチでご自由に調整いただけます。

ケミテクト天板 (ブラック)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575F-BKW	43.0	¥122,350
1200×750	SLK-1275F-BKW	36.1	¥101,000
900×750	SLK- 975F-BKW	29.2	¥86,850

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575F-BRW	43.0	¥107,750
1200×750	SLM-1275F-BRW	36.1	¥90,900
900×750	SLM- 975F-BRW	29.2	¥79,750

## 中間棚付/半面棚板付



SLK-1575TF-BKW

ケミテクト天板 (ブラック)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575TF-BKW	47.8	¥133,450
1200×750	SLK-1275TF-BKW	39.9	¥110,250
900×750	SLK- 975TF-BKW	32.0	¥93,950

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575TF-BRW	47.8	¥118,850
1200×750	SLM-1275TF-BRW	39.9	¥100,150
900×750	SLM- 975TF-BRW	32.0	¥86,850

## 中間棚付/全面棚板付



SLK-1575TTF-BKW

ケミテクト天板 (ブラック)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575TTF-BKW	52.6	¥144,550
1200×750	SLK-1275TTF-BKW	43.7	¥119,500
900×750	SLK- 975TTF-BKW	34.8	¥101,050

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)			
サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575TTF-BRW	52.6	¥129,950
1200×750	SLM-1275TTF-BRW	43.7	¥109,400
900×750	SLM- 975TTF-BRW	34.8	¥93,950

