



実験用ラポテーブル 固定式 ワイド引出し付 H740mm

長尺物の保管に適しています



各マークの説明はP41をご覧ください。



組立 切屑 耐熱 梱包 バイス 移動 小物 耐薬 傷跡 耐水 連結 重量 カット 穴

組立式



2人30分



LABシリーズ

ワークテーブル

ハイツ保管ユニット

保管庫その他

オフィス用商品

ラック

150 シリーズ

折りたたみタイプ

300 シリーズ

500 シリーズ

800 シリーズ

バイス専用タイプ

ベダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

LAB シリーズ

ステンレス各種シリーズ

ステンレスワークテーブル

共通オプション

昇降傾斜タイプ

回転天板昇降タイプ

マルチワークテーブル

マルチシステム・乗台

ロール材スタンド

疲労軽減マット

基本形



SLK-1575W-BKW

このページの商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。

ケミテクト天板 (ブラック)

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575W-BKW	40.5	¥129,850
1200×750	SLK-1275W-BKW	33.8	¥106,500
900×750	SLK- 975W-BKW	27.2	¥87,850

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575W-BRW	40.5	¥115,250
1200×750	SLM-1275W-BRW	33.8	¥96,400
900×750	SLM- 975W-BRW	27.2	¥80,750

ワイド引出し付/半面棚板付



SLK-1575WT-BKW

ケミテクト天板 (ブラック)

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575WT-BKW	45.3	¥140,950
1200×750	SLK-1275WT-BKW	37.6	¥115,750
900×750	SLK- 975WT-BKW	30.0	¥94,950

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575WT-BRW	45.3	¥126,350
1200×750	SLM-1275WT-BRW	37.6	¥105,650
900×750	SLM- 975WT-BRW	30.0	¥87,850

ワイド引出し付/全面棚板付



SLK-1575WTT-BKW

ケミテクト天板 (ブラック)

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLK-1575WTT-BKW	50.1	¥152,050
1200×750	SLK-1275WTT-BKW	41.4	¥125,000
900×750	SLK- 975WTT-BKW	32.8	¥102,050

指紋レスメラミン天板 (ブラウン)

サイズ(W×D)	品番	質量(kg)	定価(税抜)
1500×750	SLM-1575WTT-BRW	50.1	¥137,450
1200×750	SLM-1275WTT-BRW	41.4	¥114,900
900×750	SLM- 975WTT-BRW	32.8	¥94,950

■ 寸法図

