

昇降傾斜タイプ

書見台やパーツの供給に使える優れモノ！

定価税別
20kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立式 (+) 組立 1人30分



- ワンタッチ操作で天板の角度と高さを調整できます。
- 簡単な作業台としてもご使用いただけます。

品番の見方

SK-645N

ワークテーブル昇降傾斜タイプ 天板開口 6:600 天板奥行 45:450 モデルNo.



SK-645N
¥82,600

- 高さは20mmピッチで調整可能です。
- 天板角度は6段階(15°単位)、0°~90°の範囲で調整可能です。
- 質量:20.0kg
- 天板:ポリエステル化粧MDF(白色)
- 脚部色:シルキーホワイト
- キャスター:75φエラストマーキャスター(自在ストッパー付 4個)

▲物を載せたままの移動、高さ調整、角度調整は、落下のおそれがあり危険です。又、床の段差を無理に超えると破損や変形のおそれがあります。



高さ調整はラチェット式。天板を持ち上げるだけで20mmピッチで高さ調整可能。最上段迄あげるとストッパーが外れゆっくりと下がります。

簡単なノブ操作により天板角度を15°単位で調整可能。調整範囲は0°~90°です。

天板には脱着可能なこぼれ止め付き。傾斜時のモノの落下を防止します。

オプション

マグネット用天板カバー

小口運賃

スチール製の天板カバーです。マグネットを使用する際、天板にかぶせてご使用ください。傾斜面で図面等をマグネット固定する時などに便利にご使用いただけます。

- 外寸法:W540×D454×H23.5
- 質量:2.5kg
- 塗装色:シルキーホワイト

SK-645N+マグネット用天板カバー使用例

SK-KT ¥12,100

回転天板昇降タイプ

オープン価格 表示の商品について…廃番品につき在庫無くなり次第販売終了とさせていただきます。ご了承ください。

定価税別
150kg

各マークの説明は P41 をご覧ください。

組立式 (+) 組立 1人30分



- 天板の回転と上下昇降をそれぞれワンタッチ操作で行えるマルチなテーブルです。
- 作業しやすい高さから見やすい方向からワークに向かう事ができます。

品番の見方

S T S R -600

ヤマテックワークテーブル 回転式昇降タイプ 塩ビシート天板 天板直径 600:φ600



STSR-600

オープン価格

- 本体外寸法:φ600×H705~1005
- ▲端部集中荷重の場合は、耐荷重30kgです。
- 天板:アイボリー色
- 脚部:シルパー色
- 5点アジャスター付
- 質量:18.7kg



20mmピッチで高さ調節が可能です。最上段まで上げるとストッパーが外れてゆっくりと下がります。



レバー操作により、天板を回転することができます。90°ごとにストッパーがかかります。



昇降操作ができないようにロックすることもできます。※説明のために矢印に色を付けてあります。

ヤマテックワークテーブルは、天板が備った場合の交換用に天板のみのご注文も承っております。ご相談ください。

YamaTec

ワークテーブル
パーツ保管ワゴン

保管庫その他

オフィス用品

ラック

150シリーズ

折りたたみタイプ

300シリーズ

500シリーズ

800シリーズ

バス専用タイプ

ベダル移動タイプ

スーパータイプ

フラップタイプ

ワイドタイプ

昇降タイプ

フライトタイプ

LABシリーズ

ステップスリット

ステップスリット

共通オプション

昇降傾斜タイプ

回転天板昇降タイプ

マルチワークテーブル

マルチシステム・兼台

ロール材スタンド

疲労軽減マット

189