

## オープン型発電機

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

ホンダ Engine Generator  
**HONDA**  **オープン型発電機 (交流直流両用)** 修理可能

同商品群  
在庫数 7 アイテムcomECO  
グリーン購入法適合低騒音  
指定品

EM23K1JN

- 特長**
- 12V開放型バッテリーの充電に役立つ交流/直流両用発電機です。
  - 現場作業に役立つ5.8時間の長時間運転、燃料計付です。
  - 30kgと軽量で軽トラにも積載しやすいコンパクトボディです。
- 用途**
- 現場工事での電動工具や照明の電源など。
- 仕様**
- 周波数切替スイッチ付
  - エンジン保護機構:オイルアラート
  - リコイルスタータ
- 製造国** ●日本

注意

- 騒音値はLwA (ISO国際基準)にて測定値です。
- 連続運転時間は目安です。

品番	コンセント形状
EM23K1JN	単相100V15A用×2、単相100V20A用×1、12Vバッテリー充電用×1
EM26K1JN	単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1

本田技研工業株 [838199]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	定格交流出力50/60Hz	定格直流出力	騒音値 (dB)	タンク容量 (L)	連続運転時間 (h)	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★451-5161	EM23K1JN	¥107,250	¥156,000	100V-2.3kVA	12V-10A	98	9.2	5.8	445×402×480	1	30	6(50)
★451-5170	EM26K1JN	¥115,500	¥168,000	100V-2.6kVA	12V-12A	97	9.2	5.8	445×402×480	1	31	12(48)

ヤマハ Engine Generator  
**YAMAHA**  **オープン型発電機 (交流直流両用)** 修理可能 重い 記注注意

同商品群  
在庫数 6 アイテム低騒音  
指定品

EF2300タイプ

- 特長**
- 国土交通省指定'97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。
  - 工事現場で使用する電子機器に広く対応でき使い勝手の良い発電容量です。
  - 小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除く。)
  - カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。
  - 電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。
- 用途**
- 現場工事での電動工具や照明の電源など。
- 仕様**
- オイル警告装置付
  - リコイルスタータ
  - コンセント形状:単相100V用×2、12Vバッテリー充電用×1
- 製造国** ●中国

ヤマハモーターパワープロダクツ株 [941765]

発注単位1台

発注コード	品番	OP (周波数)	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	定格交流出力	定格直流出力	騒音値 (dB)	タンク容量 (L)	連続運転時間 (h)	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★466-4086	EF2300	50HZ	¥102,858	¥167,000	100V-2.0kVA	12V-8.3A	65	10	8.8	510×415×425	1	41	19(100)
★466-4094	EF2300	60HZ	¥102,858	¥167,000	100V-2.3kVA	12V-8.3A	68	10	7.5	510×415×425	1	41	14(78)

☎商品のお問い合わせ:0537-27-2312 <https://www.yamaha-motor.co.jp/generator/>

ホンダ Engine Generator  
**HONDA**  **オープン型発電機 (交流専用)** 修理可能 重い 記注注意

同商品群  
在庫数 7 アイテムcomECO  
グリーン購入法適合低騒音  
指定品

EBR2300CX2タイプ

- 特長**
- 常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。
  - 軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。
  - 電圧計付です。
- 用途**
- 夜間工事の照明。
  - 現場工事での電動工具の電源。
- 仕様**
- オイル警告装置付
  - リコイルスタータ
  - コンセント形状:単相100V用×2
- 製造国** ●中国

注意

- 騒音値はLwA (ISO国際基準)にて測定値です。
- 連続運転時間は目安です。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	定格交流出力	周波数 (Hz)	騒音値 (dB)	タンク容量 (L)	連続運転時間 (h)	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★423-8087	EBR2300CX2 JKH	¥82,500	¥95,000	100V-2.0kVA	50	93	12	10.0	597×435×442	1	45.2	11(41)
★423-8095	EBR2300CX2 NKH	¥82,500	¥95,000	100V-2.3kVA	60	96	12	8.1	597×435×442	1	45.2	29(37)

本田技研工業株 [838199]

MEIHO Engine Generator  
**MEIHO**  **オープン型発電機 (交流専用)** 修理可能 RoHS 重い 記注注意

同商品群  
在庫数 7 アイテム低騒音  
指定品

HPG2500タイプ

- 特長**
- 長時間の連続運転を可能にする大型燃料タンクで、作業効率がアップします。
  - AVR制御方式による安定した出力電圧により現場での作業が安心、安全に行えます。
  - トラブルを未然に防ぐ安心のオイルセンサー・遮断器を標準装備しています。
- 用途**
- 夜間工事の照明、電動工具の電源。
- 仕様**
- オイル警告装置付
  - リコイルスタータ
  - コンセント形状:単相100V用×2
- 製造国** ●中国

注意

- 騒音値はLwA (ISO国際基準)にて測定値です。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	定格交流出力	周波数 (Hz)	騒音値 (dB)	タンク容量 (L)	連続運転時間 (h)	全長×全幅×全高 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
467-8877	HPG2500-50	¥53,750	オープン	100V-2.0kVA	50	91	16	12.5	590×430×485	1	43	59(76)
467-8885	HPG2500-60	¥53,750	オープン	100V-2.3kVA	60	95	16	11.5	590×430×485	1	43	87(104)

株式会社ワキタ [989386]

☎商品のお問い合わせ:06-6449-1912 <http://www.wakita.co.jp/>

⚠ 携行缶からの給油は引火の原因となり大変危険ですので、缶内のガスを抜いて給油してください。