

ディスク
グラインダー用

研磨用ディスク

GPサンダー&
ストレートホイール

ペタン&
マジックパット

カップブラシ

ダイヤカッター&
ディスク

軸用

超硬

ダイヤ

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

パフ

手作業工具

砥石

シート

研磨剤

その他
手作業工具

その他機械用

ベルト
グラインダー用

オービタル
サンダー用

切断機用

ミニディスク用

両頭
グラインダー用

ヘアライン
サンダー用

その他
電動機械

その他
エアーツール

マンドレル



電着ダイヤモンドバー Aキット

電着
ダイヤモンド

軸直径
φ3mm



品番 NO.	軸サイズ Size(mm)	タイプ Type	入数 Pack	Price ¥
DB-ASET	3	25本入	1SET	¥26,880 <small>K</small>

- 軸径3mmで工場でもよくご使用になるサイズを選定しセットにしました。
- キットにより特別にお求めやすい価格になりました。

即納品

は即納品です。

キット明細

・φ3mmシャングの25本組

・専用木製ケース入り

円筒型		砲弾型		球型	
品番	外径	品番	外径	品番	外径
D-10AH	1mm	D-15CH	1.5mm	D-10BH	1mm
D-15AH	1.5mm	D-20CH	2mm	D-20BH	2mm
D-20AH	2mm	D-25CH	2.5mm	D-30BH	3mm
D-25AH	2.5mm	D-30CH	3mm	D-40BH	4mm
D-30AH	3mm	D-40CH	4mm	D-50BH	5mm
D-40AH	4mm	D-50CH	5mm		
D-50AH	5mm				
テーパ先切型		テーパ型		トンガリ先丸型	
品番	外径	品番	外径	品番	外径
D-20RB	2mm	D-20PB	2mm	D-30FH	3mm
D-30RB	3mm	D-30PB	3mm	D-40FH	4mm
				D-50FH	5mm



電着ダイヤモンドバー Bキット

電着
ダイヤモンド

軸直径
φ3mm



品番 NO.	軸サイズ Size(mm)	タイプ Type	入数 Pack	Price ¥
DB-BSET	3	12本入	1SET	¥14,300 <small>K</small>

- Aキットの中から更に良く使用する12本まで絞り込んだキットでお求めやすい価格になっています。
- 木枠ケースで保存しやすくなっています。

即納品

は即納品です。

キット明細

・φ3mmシャングの12本組

・専用木製ケース入り

円筒型		砲弾型		トンガリ先丸型	
品番	外径	品番	外径	品番	外径
D-15AH	1.5mm	D-25CH	2.5mm	D-40FH	4mm
D-20AH	2mm	D-30CH	3mm		
D-50AH	5mm	D-50CH	5mm		
球型		テーパ型			
品番	外径	品番	外径		
D-20BH	2mm	D-20PB	2mm		
D-30BH	3mm	D-30PB	3mm		
D-40BH	4mm				