


- 管工機材
- バルブ
- ねじ込み管継手
- 高圧継手
- 溶接継手
- フランジ
- ガasket
- フランジボルト
- フレキシブルメタルホース
- 防振継手
- 小径配管継手
- サニタリー配管継手
- 塩ビパイプ
- 塩ビ管継手
- 塩ビバルブ
- 水道配管資材
- 混合栓・水栓
- トイレ設備用品
- 水栓補修部品
- シャワー用品
- 排水部材
- 給水設備用継手
- 配管補修用継手
- 配管支持金具
- 配管保護資材
- 空調資材
- バルブ・配管識別用品
- スプレーノズル

ヤマト  Joint
日本  高圧継手

同商品群
在庫数 158アイテム



TS152
(ウィットねじ×PTねじ
(異径・ステンレス製))



TB152
(ウィットねじ×PTねじ
(異径・真鍮製))



TS161
(ウィットねじ×ストレートねじ
(異径・ステンレス製))



TB161
(ウィットねじ×ストレートねじ
(異径・真鍮製))



TS140
(メートルねじ×PTねじ
(異径・ステンレス製))




TB140
(メートルねじ×PTねじ
(異径・真鍮製))



TS59
(ウィットねじ
(異径・ステンレス製))



TB59
(ウィットねじ
(異径・真鍮製))



TS68
(PTねじ(ステンレス製))



TB68
(PTねじ(真鍮製))



TS58
(ウィットねじ
(同径・ステンレス製))



TB58
(ウィットねじ
(同径・真鍮製))

用途 ●高圧ガス配管用。
仕様 ●最高使用圧力:20MPa(但しメートルねじ仕様は0.99MPa)
●使用流体:窒素・酸素・アルゴン・空気など ●設計温度:-10~75℃
●禁油・禁水処理済み
製造国 ●日本

ウィットねじ×PTねじ(異径)

発注単位1個 ヤマト産業株式会社 [937005]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	材質	接続サイズ	L (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
434-6106	TS152	¥21,000	¥21,000	ステンレス	W22-14(右)×Rc1/4	72	1	195	1(20)
434-6114	TS153	¥21,000	¥21,000	ステンレス	W22-14(右)×Rc3/8	72	1	215	1(50)
434-6122	TS154	¥24,000	¥24,000	ステンレス	W22-14(右)×Rc1/2	74	1	240	4(58)
434-5312	TB152	¥7,200	¥7,200	真鍮	W22-14(右)×Rc1/4	62	1	195	10(50)
434-5321	TB153	¥8,400	¥8,400	真鍮	W22-14(右)×Rc3/8	62	1	200	19(634)
434-5339	TB154	¥9,600	¥9,600	真鍮	W22-14(右)×Rc1/2	64	1	270	7(350)

ウィットねじ×ストレートねじ(異径)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	材質	接続サイズ	L (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
434-6149	TS161	¥21,000	¥21,000	ステンレス	W22-14(右)×G3/8	72	1	215	0(-)
434-6157	TS162	¥24,000	¥24,000	ステンレス	W22-14(右)×G1/2	72	1	230	0(-)
434-5355	TB161	¥8,400	¥8,400	真鍮	W22-14(右)×G3/8	62	1	220	4(134)
434-5363	TB162	¥9,000	¥9,000	真鍮	W22-14(右)×G1/2	62	1	260	21(525)

メートルねじ×PTねじ(異径)

注意
●メートルねじ仕様は最高使用圧力0.99MPaです。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	材質	接続サイズ	L (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
434-6033	TS140	¥24,000	¥24,000	ステンレス	M16×1.5(右)×Rc1/4	58	1	95	3(100)
434-6041	TS141	¥24,000	¥24,000	ステンレス	M16×1.5(左)×Rc1/4	58	1	95	0(-)
434-6050	TS142	¥24,000	¥24,000	ステンレス	M16×1.5(右)×Rc3/8	58	1	100	3(300)
434-6068	TS143	¥24,000	¥24,000	ステンレス	M16×1.5(左)×Rc3/8	58	1	100	0(-)
434-6076	TS144	¥24,000	¥24,000	ステンレス	W22-14.0(右)×Rc1/4	72	1	195	0(-)
434-6084	TS145	¥24,000	¥24,000	ステンレス	W22-14.0(右)×Rc3/8	72	1	215	2(-)
434-6092	TS146	¥24,000	¥24,000	ステンレス	W22-14.0(右)×Rc1/2	74	1	245	5(125)
434-5240	TB140	¥4,800	¥4,800	真鍮	M16×1.5(右)×Rc1/4	53	1	100	40(48)
434-5258	TB141	¥4,800	¥4,800	真鍮	M16×1.5(左)×Rc1/4	53	1	100	3(38)
434-5266	TB142	¥6,000	¥6,000	真鍮	M16×1.5(右)×Rc3/8	53	1	115	38(136)
434-5274	TB143	¥6,000	¥6,000	真鍮	M16×1.5(左)×Rc3/8	53	1	115	4(134)
434-5282	TB144	¥7,200	¥7,200	真鍮	W22-14.0(右)×Rc1/4	62	1	200	2(7)
434-5291	TB145	¥8,400	¥8,400	真鍮	W22-14.0(右)×Rc3/8	62	1	210	4(134)
434-5304	TB146	¥10,200	¥10,200	真鍮	W22-14.0(右)×Rc1/2	64	1	275	10(500)

ウィットねじ(異径)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	材質	接続サイズ	L (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
434-6360	TS59	¥8,400	¥8,400	ステンレス	W22-14(右)×Rc1/4	33	1	165	2(25)
434-6378	TS60	¥8,700	¥8,700	ステンレス	W22-14(右)×Rc3/8	38	1	155	3(43)
434-6386	TS61	¥8,700	¥8,700	ステンレス	W22-14(右)×Rc1/2	38	1	140	18(-)
434-5606	TS59	¥3,000	¥3,000	真鍮	W22-14(右)×Rc1/4	33	1	185	45(100)
434-5614	TB60	¥3,200	¥3,200	真鍮	W22-14(右)×Rc3/8	38	1	165	31(141)
434-5622	TB61	¥3,200	¥3,200	真鍮	W22-14(右)×Rc1/2	38	1	150	29(81)

PTねじ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	材質	接続サイズ	L (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
434-6394	TS68	¥8,400	¥8,400	ステンレス	Rc1/4×Rc1/4	35	1	60	3(12)
434-6408	TS69	¥8,700	¥8,700	ステンレス	Rc1/4×Rc3/8	40	1	110	1(34)
434-6424	TS70	¥8,700	¥8,700	ステンレス	Rc1/4×Rc1/2	40	1	175	0(-)
434-6432	TS71	¥8,700	¥8,700	ステンレス	Rc3/8×Rc3/8	40	1	95	5(56)
434-6441	TS72	¥8,700	¥8,700	ステンレス	Rc3/8×Rc1/2	40	1	165	0(-)
434-6459	TS73	¥9,000	¥9,000	ステンレス	Rc1/2×Rc1/2	45	1	170	4(58)
434-5631	TB68	¥3,000	¥3,000	真鍮	Rc1/4×Rc1/4	35	1	65	9(17)
434-5649	TB69	¥3,000	¥3,000	真鍮	Rc1/4×Rc3/8	40	1	130	4(40)
434-5665	TB70	¥3,200	¥3,200	真鍮	Rc1/4×Rc1/2	40	1	210	1(34)
434-5673	TB71	¥3,000	¥3,000	真鍮	Rc3/8×Rc3/8	40	1	120	6(38)
434-5681	TB72	¥3,200	¥3,200	真鍮	Rc3/8×Rc1/2	40	1	200	1(13)
434-5690	TB73	¥3,200	¥3,200	真鍮	Rc1/2×Rc1/2	45	1	195	13(65)

ウィットねじ(同径)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	材質	接続サイズ	L (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
434-6351	TS58	¥5,100	¥5,100	ステンレス	W22-14(右)	36	1	150	5(167)
434-5592	TB58	¥3,400	¥3,400	真鍮	W22-14(右)	36	1	155	27(386)

☎商品のお問い合わせ:06-6751-5101 <http://www.e-yamato.co.jp/>