

# ガス溶断用継手/逆火防止装置(ガス溶断用)

▶▶▶ 高圧継手は7-477~484ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

溶接用品

電気溶接機

エンジン溶接機

スポット溶接機

プラズマ切断機

溶接テーブル

溶接棒

電気溶接用品

焼け取り用品

ガストーチ

ガスバーナー

ガス溶断用品

ガス調整器

口ウケ用品

溶接面

遮光メガネ

溶接用保護具

スパッタシート

溶接遮光フェンス

工業用マーカ

千代田



One Touch Hose Coupling

## ワンタッチ継手“Qジョイント”

同商品群  
在庫数 45 アイテム



特長 ●ボールロック方式です。 ●ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。  
仕様 ●最高使用圧力:1MPa ●耐圧力:3MPa  
材質 ●本体:真鍮(クロムメッキ) ●シール:ニトリルゴム(NBR) 製造国 ●日本

注意  
●適用ガス:酸素・燃料ガス

発注単位1個

千代田田精機 [623549]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー直送 小売価格(1個)	商品名	用途	接続サイズ	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
355-2705	S-TO4	¥1,560	¥2,220	酸素用ソケット	マイルドホース用	φ5mm	10	54	411(82)
217-1938	S-TO	¥1,560	¥2,220	酸素用ソケット	ホース用	φ8mm	10	55	-
355-2632	S-RO	¥1,860	¥2,720	酸素用ソケット	調整器用	M16×1.5(右)	10	75	270(109)
354-9267	P-HO4	¥480	¥620	酸素用プラグ	マイルドホース用	φ5mm	10	12	269(93)
217-1942	P-HO	¥480	¥620	酸素用プラグ	ホース用	φ8mm	10	18	-
354-9755	P-TO	¥690	¥1,000	酸素用プラグ	トーチ用	M16×1.5(右)	10	36	377(38)
355-2691	S-TG4	¥1,620	¥2,320	ガス用ソケット	マイルドホース用	φ5mm	10	68	411(79)
217-1960	S-TG	¥1,620	¥2,320	ガス用ソケット	ホース用	φ9mm	10	70	-
355-2624	S-RG	¥1,950	¥2,820	ガス用ソケット	調整器用	M16×1.5(左)	10	90	276(93)
354-9259	P-HG4	¥586	¥780	ガス用プラグ	マイルドホース用	φ5mm	10	16	231(113)
217-1941	P-HG	¥586	¥780	ガス用プラグ	ホース用	φ9mm	10	22	-
354-9747	P-TG	¥766	¥1,100	ガス用プラグ	トーチ用	M16×1.5(左)	10	36	408(43)

☎商品のお問い合わせ:078-681-8844 http://www.chiyoda-seiki.co.jp/

千代田



One Touch Hose Coupling

## ワンタッチ継手“チョコック”

同商品群  
在庫数 45 アイテム



特長 ●スリーブロック方式です。 ●ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。  
仕様 ●最高使用圧力:1MPa ●耐圧力:3MPa  
材質 ●本体:真鍮(クロムメッキ) ●シール:ニトリルゴム(NBR) 製造国 ●日本

注意  
●適用ガス:酸素・燃料ガス

発注単位1個

千代田田精機 [623549]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー直送 小売価格(1個)	商品名	用途	接続サイズ	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
354-4273	CS-TO4	¥1,560	¥2,220	酸素用ソケット	マイルドホース用	φ5mm	10	41	288(78)
217-1950	CS-TO	¥1,560	¥2,220	酸素用ソケット	ホース用	φ8mm	10	41	-
354-4257	CS-RO	¥1,860	¥2,720	酸素用ソケット	調整器用	M16×1.5(右)	10	56	199(81)
354-4125	CP-HO4	¥480	¥620	酸素用プラグ	マイルドホース用	φ5mm	10	16	265(78)
217-1935	CP-HO	¥480	¥620	酸素用プラグ	ホース用	φ8mm	10	16	-
354-4141	CP-TO	¥690	¥1,000	酸素用プラグ	トーチ用	M16×1.5(右)	10	30	272(81)
354-4265	CS-TG4	¥1,620	¥2,320	ガス用ソケット	マイルドホース用	φ5mm	10	52	254(80)
217-1951	CS-TG	¥1,620	¥2,320	ガス用ソケット	ホース用	φ9mm	10	52	-
354-4249	CS-RG	¥1,950	¥2,820	ガス用ソケット	調整器用	M16×1.5(左)	10	65	177(85)
354-4117	CP-HG4	¥586	¥780	ガス用プラグ	マイルドホース用	φ5mm	10	23	150(83)
217-1952	CP-HG	¥586	¥780	ガス用プラグ	ホース用	φ9mm	10	23	-
354-4133	CP-TG	¥766	¥1,100	ガス用プラグ	トーチ用	M16×1.5(左)	10	31	267(80)

☎商品のお問い合わせ:078-681-8844 http://www.chiyoda-seiki.co.jp/

ヤマト



Flashback Arrestor

## 乾式安全器“逆火止め太郎”

同商品群  
在庫数 35 アイテム



TF-5AC (アセチレン用)



TF-10AC (アセチレン用)

特長 ●(独)産業安全研究所適合品です。  
●水封式安全器の代替品として使用ください。  
仕様 ●作動表示(シグナル表示):緑色(正常時)、赤色(異常時)  
●接続:JIS10K-20Aフランジ  
材質 ●本体:真鍮  
製造国 ●日本

品番	全長(mm)
TF-5AC	225
TF-5LP	225
TF-10AC	332
TF-10LP	332

発注単位1個

メーカー直送 運賃元払

ヤマト産業機 [937005]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー直送 小売価格(1個)	適合ガス	使用圧力(MPa)	最大流量(L/h)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★434-5860	TF-5AC	¥92,906	¥99,000	アセチレン	0.01~0.127	5000	1	4.5	1(-)
★434-5878	TF-5LP	¥92,906	¥99,000	プロパン・都市ガス(13A)	0.01~0.127	5000	1	4.5	1(-)
★434-5843	TF-10AC	¥165,563	¥177,000	アセチレン	0.01~0.098	10000	1	8.1	0(-)
★434-5851	TF-10LP	¥165,563	¥177,000	プロパン・都市ガス(13A)	0.01~0.098	10000	1	8.1	0(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6751-5101 http://www.e-yamato.co.jp/

千代田



Flashback Arrestor Mini

## “ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)

同商品群  
在庫数 45 アイテム



QA-TG (ガス用)

QA-TO (酸素用)

特長 ●逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。 ●小型・軽量で吹管取り付け専用です。  
●圧力低下の少ない阻止構造です。 ●ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。  
材質 ●A2011B-T8(アルミ)  
製造国 ●日本

品番	接続サイズ
QA-TG	M16×P1.5左メス
QA-TO	M16×P1.5右メス

発注単位1個

千代田田精機 [623549]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー直送 小売価格(1個)	適合ガス	使用圧力(MPa)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
389-0911	QA-TG	¥3,057	¥3,720	ガス	0.1以下	10	44	359(93)
389-0929	QA-TO	¥3,057	¥3,720	酸素	1.0以下	10	41	214(80)

☎商品のお問い合わせ:078-681-8844 http://www.chiyoda-seiki.co.jp/

千代田



Flashback Arrestor Mini

## “ミニセーブ”(チョコックタイプ)

同商品群  
在庫数 45 アイテム



CA-TG (ガス用)

CA-TO (酸素用)

特長 ●逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。 ●小型・軽量で吹管取り付け専用です。  
●圧力低下の少ない阻止構造です。 ●ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。  
材質 ●A2011B-T8(アルミ)  
製造国 ●日本

品番	接続サイズ
CA-TG	M16×P1.5左メス
CA-TO	M16×P1.5右メス

発注単位1個

千代田田精機 [623549]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー直送 小売価格(1個)	適合ガス	使用圧力(MPa)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
389-0899	CA-TG	¥3,057	¥3,720	ガス	0.1以下	10	39	279(72)
389-0902	CA-TO	¥3,057	¥3,720	酸素	1.0以下	10	37	252(72)

☎商品のお問い合わせ:078-681-8844 http://www.chiyoda-seiki.co.jp/