

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

エー・アンド・デイ



Digital Platform Scale

パーソナルデジタル台はかり

修理可能 校正可能

同商品群 在庫数 251 アイテム



FG30KAM

特長 ●ジャスト1秒の高速計量です。●便利な個数計機能付です。●上限値・下限値の設定により、過不足適量の確認が容易です。●ボールを取り外し、分離型としても使用可能です。
仕様 ●検定:対象外 ●センサー方式:ロードセル方式
 ●電源:ACアダプター(付属)、または単2乾電池×4本(別売)
製造国 ●韓国

注意
●g(グラム)表示にはなりません。

対応電池 ¥203 (税抜価格)
 発注コード 423-4081 単2
 品番 TLR14G-P2S 2本入

発注単位1台

株式会社エー・アンド・デイ [220815]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(kg)	載台寸法(mm)	全高(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
277-4020	FG30KAM	¥50,000	¥50,000	30	0.005	380×300	781	1	11.2	70(93)
277-4038	FG60KAM	¥50,000	¥50,000	60	0.010	380×300	781	1	11.2	49(88)
277-4046	FG150KAM	¥50,000	¥50,000	150	0.020	380×300	781	1	11.2	26(93)

一般校正付 仕様 ●一般校正証明書付き

注意
●注文時ユーザー情報が必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(kg)	載台寸法(mm)	全高(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★115-8872	FG30KAM-JA-00A00	¥48,750	¥60,000	30	0.005	380×300	781	1	11.2	12(80)
★115-8874	FG60KAM-JA-00A00	¥48,750	¥60,000	60	0.01	380×300	781	1	11.2	9(113)
★115-8877	FG150KAM-JA-00A00	¥48,750	¥60,000	150	0.02	380×300	781	1	11.2	9(129)

JCSS校正付 仕様 ●JCSS校正証明書付き

注意
●注文時ユーザー情報が必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(kg)	載台寸法(mm)	全高(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★115-8858	FG30KAM-JA-00J00	¥60,125	¥74,000	30	0.005	300×380	781	1	11.2	1(-)
★115-8860	FG60KAM-JA-00J00	¥60,125	¥74,000	60	0.01	300×380	781	1	11.2	2(200)
★115-8863	FG150KAM-JA-00J00	¥73,125	¥90,000	150	0.02	300×380	781	1	11.2	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5391-6126 <http://www.aandd.co.jp/>

エー・アンド・デイ



Digital Platform Scale

パーソナルデジタル台はかり(大型タイプ)

修理可能 校正可能

同商品群 在庫数 251 アイテム



FG150KAL

特長 ●ジャスト1秒の高速計量です。●便利な個数計機能付です。●上限値・下限値の設定により、過不足適量の確認が容易です。●ボールを取り外し、分離型としても使用可能です。
仕様 ●検定:対象外 ●センサー方式:ロードセル方式
 ●電源:ACアダプター(付属)、または単2乾電池×4本(別売)
製造国 ●韓国

注意
●g(グラム)表示にはなりません。

対応電池 ¥203 (税抜価格)
 発注コード 423-4081 単2
 品番 TLR14G-P2S 2本入

発注単位1台

株式会社エー・アンド・デイ [220815]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(kg)	載台寸法(mm)	全高(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
277-4488	FG60KAL	¥55,000	¥55,000	60	0.01	530×390	781	1	16.4	34(63)
277-4496	FG150KAL	¥55,000	¥55,000	150	0.02	530×390	781	1	16.4	46(100)

一般校正付 仕様 ●一般校正証明書付き

注意
●注文時ユーザー情報が必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(kg)	載台寸法(mm)	全高(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★115-8876	FG60KAL-JA-00A00	¥52,813	¥65,000	60	0.01	530×390	781	1	16.4	13(163)
★115-8879	FG150KAL-JA-00A00	¥52,813	¥65,000	150	0.02	530×390	781	1	16.4	7(64)

JCSS校正付 仕様 ●JCSS校正証明書付き

注意
●注文時ユーザー情報が必要です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(kg)	載台寸法(mm)	全高(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★115-8862	FG60KAL-JA-00J00	¥64,188	¥79,000	60	0.01	530×390	781	1	16.4	2(67)
★115-8865	FG150KAL-JA-00J00	¥77,188	¥95,000	150	0.02	530×390	781	1	16.4	3(150)

☎商品のお問い合わせ:03-5391-6126 <http://www.aandd.co.jp/>

ヤマト



Digital Platform Scale

デジタル台はかり(取引証明用)

修理可能 校正可能

同商品群 在庫数 38 アイテム



DP-6800K-30

特長 ●定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。●加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。●マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。●最小表示は切り替え式です。
仕様 ●検定:国家検定品 ●センサー方式:ロードセル方式
 ●電源:単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
製造国 ●日本

注意
●ご注文時は使用地域のご確認をお願いします。

対応電池 ¥278 (税抜価格)
 発注コード 423-4090 単1
 品番 TLR20G-P2S 2本入

発注単位1台

大和製衡機 [610103]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	秤量(kg)	最小表示(g)	載台寸法(mm)	全高(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★438-6973	DP-6800K-30	¥76,500	¥85,000	30/ 32	5/10	350×500	785~805	1	14	34(162)
★438-6981	DP-6800K-60	¥76,500	¥85,000	60/ 64	10/20	350×500	785~805	1	14	15(89)
★438-6957	DP-6800K-120	¥76,500	¥85,000	120/150	20/50	350×500	785~805	1	14	24(200)

☎商品のお問い合わせ:0120-36-2224 <http://www.yamato-scale.co.jp/>