

ロープ(綿)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。



Cotton Rope(Three Strand)

綿ロープ(3つ打タイプ)



同商品群
在庫数 127 アイテム

3つ打ち

綿



R-310M



R-620M



R-6200M

- 特長**
- 天然素材なので腐食し、土に還元されます。
 - 手触りが良く、柔軟で扱いやすい環境に優しいロープです。
 - 熱、摩擦にも強いです。
- 用途**
- 造園、農耕用。●樹木の倒木防止。
 - 造園樹木の根巻き。●袋などの口ひも。

材質 ●綿
製造国 ●日本



トラスコ中山株[574041]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー標準小売価格(1巻)	色	線径×長さ(mm×m)	包装形態	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
511-3202	R-310M	¥ 677	¥ 790	白	3× 10	袋入	100	0.06	479(88)
511-3211	R-410M	¥ 780	¥ 910	白	4× 10	袋入	100	0.10	546(97)
511-3229	R-610M	¥ 960	¥ 1,120	白	6× 10	袋入	80	0.23	557(138)
511-3237	R-620M	¥ 1,714	¥ 2,000	白	6× 20	バンド掛巻	50	0.45	399(136)
511-3245	R-630M	¥ 2,366	¥ 2,760	白	6× 30	バンド掛巻	40	0.67	664(87)
511-3253	R-920M	¥ 2,777	¥ 3,240	白	9× 20	バンド掛巻	30	1.00	359(113)
511-3261	R-930M	¥ 3,746	¥ 4,370	白	9× 30	バンド掛巻	20	1.44	594(117)
511-3270	R-1220M	¥ 4,234	¥ 4,940	白	12× 20	バンド掛巻	20	1.48	316(88)
511-3288	R-1230M	¥ 6,300	¥ 7,350	白	12× 30	バンド掛巻	15	2.12	315(117)
276-7490	R-6200M	¥14,751	¥17,210	白	6×200	ポビン巻(大)	4	5.30	170(100)
276-7503	R-9150M	¥19,209	¥22,410	白	9×150	ポビン巻(大)	3	7.70	135(104)
276-7481	R-12100M	¥19,791	¥23,090	白	12×100	ポビン巻(大)	2	7.90	154(128)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

シート・ロープ

ブルーシート

カラーシート

UVシート

糸入りシート

防災シート

遮熱シート

防音シート

トラックシート

同商品群
在庫数 396 アイテム

3つ打ち

綿



A-214



A-210



A-58



MC-1220



MC-915



MC-930



MC-1230

- 特長**
- 天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
 - 水中や土中で腐食し土に還ります。
- 用途**
- 農園芸、祭礼用、各種結束など。

材質 ●綿
製造国 ●日本



株式会社ユタカメイク[972725]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー標準小売価格(1巻)	色	線径×長さ(mm×m)	包装形態	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
828-0480	A-214	¥ 330	オープン	白	3×10	袋入	100	0.052	1214(98)
367-4355	A-58	¥ 517	オープン	白	3×20	袋入	100	0.100	806(128)
367-4363	A-59	¥ 420	オープン	白	4×10	袋入	80	0.090	1557(98)
367-4371	A-60	¥ 546	オープン	白	5×10	袋入	50	0.150	984(86)
367-4380	A-61	¥ 746	オープン	白	6×10	袋入	50	0.190	2191(102)
828-0479	A-210	¥1,296	オープン	白	8×10	袋入	30	0.414	774(175)
367-6412	RC-1	¥1,386	オープン	白	3×50	ポビン巻	24	0.340	672(101)
367-6439	RC-2	¥1,360	オープン	白	4×30	ポビン巻	24	0.400	343(110)
367-6447	RC-3	¥1,979	オープン	白	5×30	ポビン巻	12	0.520	680(91)
367-6013	MCN-620	¥1,300	オープン	白	6×20	バンド掛巻	54	0.390	647(85)
367-6005	MC-920	¥2,249	オープン	白	9×20	バンド掛巻	30	0.920	409(81)
367-5998	MC-1220	¥3,496	オープン	白	12×20	バンド掛巻	24	1.380	374(92)
494-8718	MC-915	¥1,800	オープン	白	9×15	バンド掛け/シュリンクパック	30	0.650	127(63)
828-0833	MC-930	¥3,244	オープン	白	9×30	バンド掛け/シュリンクパック	24	1.300	271(130)
494-8891	MC-1230	¥4,997	オープン	白	12×30	バンド掛け/シュリンクパック	18	2.100	177(79)

☎商品のお問い合わせ:072-441-2220 <http://www.yutakamake.co.jp/>

同商品群
在庫数 396 アイテム

3つ打ち

綿



A-215



A-62



MCXN620



PRCX-3300



PRCX-5

- 特長**
- 強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
- 用途**
- 農園芸、祭礼用、各種結束など。

材質 ●綿

品番	製造国
A-62,63,64,65	中国
その他	日本

株式会社ユタカメイク[972725]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー標準小売価格(1巻)	色	線径×長さ(mm×m)	包装形態	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
828-0481	A-215	¥ 276	オープン	白	3× 10	袋入	100	0.050	1580(104)
367-4398	A-62	¥ 480	オープン	白	3× 20	袋入	100	0.100	834(117)
367-4401	A-63	¥ 389	オープン	白	4× 10	袋入	80	0.080	1685(109)
367-4410	A-64	¥ 460	オープン	白	5× 10	袋入	50	0.140	1531(101)
367-4428	A-65	¥ 603	オープン	白	6× 10	袋入	50	0.170	2369(101)
827-5893	MCXN620	¥ 1,453	オープン	白	6× 20	バンド掛け/シュリンクパック	54	0.330	69(131)
827-6068	RCX-1	¥ 1,487	オープン	白	3× 50	ポビン巻	24	0.305	120(185)
827-6069	RCX-2	¥ 1,463	オープン	白	4× 30	ポビン巻	24	0.305	131(148)
827-6070	RCX-3	¥ 2,129	オープン	白	5× 30	ポビン巻	12	0.435	134(82)
827-6071	RCX-4	¥ 2,514	オープン	白	6× 30	ポビン巻	12	0.585	116(135)
794-7461	PRCX-3300	¥ 6,941	オープン	白	3×300	ドラム巻	1	1.740	31(89)
794-7470	PRCX-4200	¥ 6,941	オープン	白	4×200	ドラム巻	1	1.770	80(141)
794-7488	PRCX-5200	¥ 8,326	オープン	白	5×200	ドラム巻	1	2.740	83(108)
794-7496	PRCX-6200	¥ 9,633	オープン	白	6×200	ドラム巻	1	3.640	98(97)
370-8675	PRCX-5	¥16,656	オープン	白	9×150	ドラム巻	1	6.790	30(62)
370-8683	PRCX-6	¥19,891	オープン	白	12×100	ドラム巻	1	7.720	14(88)
794-7453	PRCX-16	¥38,857	オープン	白	16×100	ドラム巻	1	14.850	4(45)

☎商品のお問い合わせ:072-441-2220 <http://www.yutakamake.co.jp/>