

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

シート・ロープ

ブルーシート

カラーシート

UVシート

糸入りシート

防災シート

遮熱シート

防音シート

トラップシート

シート補修材

養生シート

園芸シート

防護ネット

ロープ

標識ロープ

トラップロープ

トラスコ Sign Rope
 日本
標識ロープ (3つ打タイプ)

同商品群
在庫数 **28** アイテム

3つ打ち

ポリエチレン



R-920WGN



使用例

注意
 ●本ロープは、区画整理や侵入禁止などのサインを目的としておりますため、牽引、吊り作業や結束などの荷重のかかる作業や固定には決してご使用にならないでください。

発注単位1巻 (価格改定日 19.01) トラスコ中山様 [574041]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	線径×長さ (mm×m)	包装形態	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
489-6629	R-920WGN	¥ 643	¥ 750	白/緑	7.5× 20	バンド掛巻	30	0.58	46(64)
489-6637	R-930WGN	¥ 960	¥1,120	白/緑	7.5× 30	バンド掛巻	24	0.84	81(219)
489-6645	R-950WGN	¥1,371	¥1,600	白/緑	7.5× 50	バンド掛巻	16	1.23	276(333)
489-6653	R-9100WGN	¥2,743	¥3,200	白/緑	7.5×100	バンド掛巻	10	2.45	645(247)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ユタカメイク PP reflection rope
 日本
PP反射ロープ (16打タイプ)

同商品群
在庫数 **23** アイテム

16打ち

ポリプロピレン



PPH-81B



PPH-81H



PPH-81R



PPH-81Y

特長 ●ライトの明かりでロープが光ります
用途 ●夜間の安全表示やアウトドアに
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●中国



株式会社ユタカメイク [972725]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	線径×長さ (mm×m)	包装形態	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-1315	PPH-81B	¥1,667	オープン	ブルー	8×10	シュリンクパック	6	255	39(82)
115-1317	PPH-81H	¥1,667	オープン	イエロー/ブラック	8×10	シュリンクパック	6	255	90(170)
115-1316	PPH-81R	¥1,667	オープン	レッド	8×10	シュリンクパック	6	255	72(71)
115-1314	PPH-81Y	¥1,667	オープン	イエロー	8×10	シュリンクパック	6	255	164(117)

☎商品のお問い合わせ:072-441-2220 <http://www.yutakamake.co.jp/>

トラスコ Sign Rope
 日本
標識ロープ (3つ打タイプ)

同商品群
在庫数 **28** アイテム

3つ打ち

ポリエチレン



R-9100T

特長 ●安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
用途 ●立入禁止・危険区域の表示。
材質 ●ポリエチレン (PE)
製造国 ●日本

注意
 ●本ロープは、区画整理や侵入禁止などのサインを目的としておりますため、牽引、吊り作業や結束などの荷重のかかる作業や固定には決してご使用にならないでください。



トラスコ中山様 [574041]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	線径×長さ (mm×m)	包装形態	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
441-5736	R-910T	¥ 343	¥ 400	黄/黒	7.5×10	バンド掛巻	40	0.27	317(91)
441-5744	R-920T	¥ 600	¥ 700	黄/黒	7.5×20	バンド掛巻	30	0.58	719(116)
441-5752	R-930T	¥ 857	¥1,000	黄/黒	7.5×30	バンド掛巻	24	0.84	552(88)
276-7511	R-950T	¥1,337	¥1,560	黄/黒	7.5×50	バンド掛巻	16	1.23	1679(113)
511-3385	R-9100T	¥2,443	¥2,850	黄/黒	7.5×100	バンド掛巻	10	2.45	523(71)
276-7520	R-9200T	¥4,629	¥5,400	黄/黒	7.5×200	バンド掛巻	4	4.90	312(59)
441-5761	R-1210T	¥ 514	¥ 600	黄/黒	10×10	バンド掛巻	24	0.46	307(94)
441-5779	R-1220T	¥ 900	¥1,050	黄/黒	10×20	バンド掛巻	24	0.92	726(146)
441-5787	R-1230T	¥1,286	¥1,500	黄/黒	10×30	バンド掛巻	15	1.26	478(115)
276-7538	R-1250T	¥2,031	¥2,370	黄/黒	10×50	バンド掛巻	9	2.07	982(114)
511-3393	R-12100T	¥3,643	¥4,250	黄/黒	10×100	バンド掛巻	5	4.00	1060(100)
276-7546	R-12200T	¥7,140	¥8,330	黄/黒	10×200	バンド掛巻	3	8.00	349(66)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Warning Rope
 日本
トラロープ (3つ打タイプ)

同商品群
在庫数 **28** アイテム

3つ打ち

ポリエチレン



TTRタイプ

特長 ●工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途 ●立入禁止・危険区域の表示。
材質 ●ポリエチレン (PE)
製造国 ●中国

注意
 ●本ロープは、区画整理や侵入禁止などのサインを目的としておりますため、牽引、吊り作業や結束などの荷重のかかる作業や固定には決してご使用にならないでください。

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	線径×長さ (mm×m)	包装形態	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
828-1001	TTR-7.5-10	¥ 257	¥ 300	黄/黒	7.5× 10	バンド掛巻	50	0.24	819(126)
828-1003	TTR-7.5-20	¥ 420	¥ 490	黄/黒	7.5× 20	バンド掛巻	30	0.48	683(106)
828-1004	TTR-7.5-30	¥ 634	¥ 740	黄/黒	7.5× 30	バンド掛巻	20	0.72	659(106)
828-1005	TTR-7.5-50	¥1,054	¥1,230	黄/黒	7.5× 50	バンド掛巻	10	1.20	1194(91)
828-1002	TTR-7.5-100	¥1,500	¥1,750	黄/黒	7.5×100	バンド掛巻	5	2.40	1893(109)
828-1268	TTR-9-10	¥ 420	¥ 490	黄/黒	9.0× 10	バンド掛巻	30	0.46	330(121)
828-1269	TTR-9-20	¥ 729	¥ 850	黄/黒	9.0× 20	バンド掛巻	20	0.92	480(148)
828-1270	TTR-9-30	¥1,089	¥1,270	黄/黒	9.0× 30	バンド掛巻	20	1.26	629(125)
828-1271	TTR-9-50	¥1,749	¥2,040	黄/黒	9.0× 50	バンド掛巻	10	2.07	975(101)
828-1272	TTR-9-100	¥2,477	¥2,890	黄/黒	9.0×100	バンド掛巻	5	4.00	2102(110)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>