

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

梱包結束用品

梱包機

荷造機・封緘機

PPバンド

結束バンド

ゴムバンド

小型結束機

ひも

ポリ袋

シーラー

梱包シート

ストレッチフィルム

ストレッチフィルム包装機

緩衝材

ダンボール

開梱用カッター

タグガン

ラベラー

荷札

トラスコ



Hemp Rope

梱包用麻ひも

同商品群在庫数 32 アイテム



TARP2-100

特長 ●環境に優しい天然素材の紐です。
 用途 ●梱包用、園芸用、手芸用。
 材質 ●ジュート麻
 製造国 ●中国

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
160-9233	TARP2-50	¥261	¥310	2×50	100	90	386(999)
160-9236	TARP3-50	¥411	¥480	3×50	100	120	221(999)
160-9234	TARP2-100	¥424	¥500	2×100	48	180	308(999)
160-9235	TARP2-500	¥1,191	¥1,390	2×500	12	900	42(999)
160-9237	TARP3-100	¥536	¥630	3×100	48	240	164(999)
160-9239	TARP3-300	¥1,121	¥1,310	3×300	18	720	104(999)

トラスコ中山様[706280]

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

セキスイ



Hemp-Contained Paper Strings

ひまわり麻ひも

同商品群在庫数 4 アイテム



A143

特長 ●結びやすくゆるみにくい天然麻繊維100%の麻ひもです。
 ●植物油の使用により機械油臭はありません。
 用途 ●一般包装結束用。
 材質 ●天然麻ひも 製造国 ●パングラデュ

積水樹脂様[536860]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	標準幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
444-3497	A143-100	¥286	オープン	黄	2×100	100	165	2213(468)
444-3501	A143-200	¥521	オープン	黄	2×200	60	330	707(475)
444-3489	A143	¥1,100	オープン	黄	2×520	24	830	584(173)
444-3519	A145	¥1,100	オープン	黄	3×310	24	850	693(145)

☎商品のお問い合わせ:06-6365-3502 <http://www.sekisuijushi.co.jp/>

石本マオラン



Hemp-contained Paper Strings for Gardening

麻入紙ひも

同商品群在庫数 8 アイテム



MPCM

特長 ●天然資材(麻+再生紙)を使用しています。
 用途 ●園芸用結束ひも。
 材質 ●麻ひもに再生紙を巻いています
 製造国 ●日本



発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	標準幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
001-9321	MPCM	¥638	オープン	茶	3×100	50	340	957(117)

石本マオラン様[171478]

☎商品のお問い合わせ:03-3833-7791 <http://www.maolan.co.jp/>

ユタカメイク



Edo Rope

江戸打ち紐

同商品群在庫数 229 アイテム



AR-1104 (明黄)



AR-1110 (紫)



AR-1112 (金茶)



AR-1121 (紺)



PAR-8004 (明黄)



AR-1123 (白)



AR-1124 (黒)



AR-1125 (山吹)



AR-1126 (エンジ)



PAR-8007 (赤)



AR-1132 (紅白)



AR-1133 (紫白)



AR-1135 (ODグリーン)



PAR-8010 (紫)



使用例



先端拡大画像

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	標準幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
798-6599	AR-1004	¥257	オープン	明黄	3×5.5	10	15	120(163)
798-6602	AR-1007	¥257	オープン	赤	3×5.5	10	15	61(71)
798-6611	AR-1010	¥257	オープン	紫	3×5.5	10	15	90(84)
798-6629	AR-1012	¥257	オープン	金茶	3×5.5	10	15	82(211)
798-6637	AR-1021	¥257	オープン	紺	3×5.5	10	15	241(278)
798-6645	AR-1023	¥257	オープン	白	3×5.5	10	15	428(72)
798-6653	AR-1024	¥257	オープン	黒	3×5.5	10	15	123(190)
798-6661	AR-1025	¥257	オープン	山吹	3×5.5	10	15	127(170)
798-6670	AR-1026	¥257	オープン	エンジ	3×5.5	10	15	78(217)
798-6688	AR-1032	¥257	オープン	紅白	3×5.5	10	15	147(114)
798-6696	AR-1033	¥257	オープン	紫白	3×5.5	10	15	147(76)
798-6700	AR-1035	¥257	オープン	ODグリーン	3×5.5	10	15	30(112)

株式会社ユタカメイク[972725]

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	標準幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
798-6718	AR-1104	¥257	オープン	明黄	4×3	10	15	117(145)
798-6726	AR-1107	¥257	オープン	赤	4×3	10	15	91(71)
798-6734	AR-1110	¥257	オープン	紫	4×3	10	15	60(70)
798-6742	AR-1112	¥257	オープン	金茶	4×3	10	15	85(170)
798-6751	AR-1121	¥257	オープン	紺	4×3	10	15	77(99)
798-6769	AR-1123	¥257	オープン	白	4×3	10	15	156(140)
798-6777	AR-1124	¥257	オープン	黒	4×3	10	15	127(107)
798-6785	AR-1125	¥257	オープン	山吹	4×3	10	15	39(50)
798-6793	AR-1126	¥257	オープン	エンジ	4×3	10	15	40(84)
798-6807	AR-1132	¥257	オープン	紅白	4×3	10	15	99(131)
798-6815	AR-1133	¥257	オープン	紫白	4×3	10	15	46(45)
798-6823	AR-1135	¥257	オープン	ODグリーン	4×3	10	15	60(108)

ポピン巻タイプ

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	標準幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
161-1885	PAR-8004	¥5,601	オープン	明黄	3×130	1	400	11(-)
161-1886	PAR-8007	¥5,601	オープン	赤	3×130	1	400	3(43)
161-1887	PAR-8010	¥5,601	オープン	紫	3×130	1	400	5(-)
161-1888	PAR-8012	¥5,601	オープン	金茶	3×130	1	400	0(-)
161-1889	PAR-8021	¥5,601	オープン	紺	3×130	1	400	6(-)
161-1890	PAR-8023	¥5,601	オープン	白	3×130	1	400	7(-)
161-1891	PAR-8024	¥5,601	オープン	黒	3×130	1	400	1(100)
161-1892	PAR-8025	¥5,601	オープン	山吹	3×130	1	400	4(-)
161-1893	PAR-8026	¥5,601	オープン	エンジ	3×130	1	400	2(-)
161-1894	PAR-8032	¥5,601	オープン	紅白	3×130	1	400	8(800)
161-1895	PAR-8033	¥5,601	オープン	紫白	3×130	1	400	1(-)
161-1896	PAR-8035	¥5,601	オープン	ODグリーン	3×130	1	400	1(-)

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	色	標準幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
161-1897	PAR-8104	¥10,317	オープン	明黄	4×130	1	700	0(-)
161-1898	PAR-8107	¥10,317	オープン	赤	4×130	1	700	1(100)
161-1899	PAR-8110	¥10,317	オープン	紫	4×130	1	700	5(-)
161-1900	PAR-8112	¥10,317	オープン	金茶	4×130	1	700	0(-)
161-1901	PAR-8121	¥10,317	オープン	紺	4×130	1	700	0(-)
161-1902	PAR-8123	¥10,317	オープン	白	4×130	1	700	2(-)
161-1903	PAR-8124	¥10,317	オープン	黒	4×130	1	700	3(150)
161-1904	PAR-8125	¥10,317	オープン	山吹	4×130	1	700	0(-)
161-1905	PAR-8126	¥10,317	オープン	エンジ	4×130	1	700	2(-)
161-1906	PAR-8132	¥10,317	オープン	紅白	4×130	1	700	2(-)
161-1907	PAR-8133	¥10,317	オープン	紫白	4×130	1	700	0(-)
161-1908	PAR-8135	¥10,317	オープン	ODグリーン	4×130	1	700	1(-)

☎商品のお問い合わせ:072-441-2220 <http://www.yutakamake.co.jp/>