

コーン用ロープ



● 金具部分の別売りもあります!!
お好みのロープ (9~12mm) を
お好みの長さで、簡単に取り付け
できます。(金具の材質: 鉄(コゲルメッキ))

● 標識ロープ (スタンダード) トラ模様様の標識ロープ
● 反射標識ロープ (夜間対応用) 夜間、車等のライトの明りに反射します



ロープの材質: ポリエチレン
ロープの材質: ポリエチレン/アルミ/ガラスビーズ
◆ 反射テープ付きコーン用ロープ ◆
4パターン 新発売!!



- 70cmコーン用の間仕切りロープ
- 両端をコーンに引っ掛けるだけ
金具の輪の内径: $\phi 90\text{mm}$
- 標識ロープと夜間用の反射ロープ
反射テープ付コーン用: 4色

品番	色	JAN 4903599	商品名				規格サイズ	
	パッケージサイズ (縦・横・奥行き)		c/s入数	材質	備考			
CC-30		230512	コーン用ロープ (標識)				2m	
	1140-90-30-mm		10	PE/スチール				
CC-31		230529	コーン用ロープ (反射標識)				2m	
	1140-90-30-mm		10	PE/スチール				
CC-32	アオ&シロ	230642	コーン用ロープ (カラー)				2m	
	1140-90-30-mm		10	PE/スチール				
CC-33	アカ&シロ	230659	コーン用ロープ (カラー)				2m	
	1140-90-30-mm		10	PE/スチール				
CC-34	キ&シロ	230666	コーン用ロープ (カラー)				2m	
	1140-90-30-mm		10	PE/スチール				
CC-35	ミドリ&シロ	230673	コーン用ロープ (カラー)				2m	
	1140-90-30-mm		10	PE/スチール				
CC-40		230536	コーン用ロープ金具				2個	
	160-125-30-mm		10	スチール				