

ヤスタ
F3 Stand type
排水管用掃除機“F3型スタンドタイプ”

F3 Stand type

排水管用掃除機“F3型スタンドタイプ”

手動式



F3シリーズ

特長 ●あらゆる方向から使いやすさを追求した、万能中型掃除機です。
●ドラム内に新機構のシャフトねじれ防止装置が付きしました。
●流し台の上や狭い場所でも安定した作業ができる中型機種です。
用途 ●流し台の上や狭い場所。その他あらゆる清掃作業に。
仕様 ●動力:手動 製造国:日本



使用例

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送

※ヤスタローラー [960922]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	清掃能力		付属ワイヤ (mm×m)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				パイプ径 (mm)	距離 (m)				
★466-4574	F3-6-6	¥53,263	¥65,180	25~40	6	6×6	1	5.0	4(45)
★466-4582	F3-6-9	¥58,475	¥71,370	25~40	9	6×9	1	5.5	8(400)
★466-4566	F3-6-12	¥63,513	¥77,680	25~40	12	6×12	1	6.0	15(75)
★466-4612	F3-8-6	¥55,450	¥67,740	30~50	6	8×6	1	5.9	6(150)
★466-4621	F3-8-9	¥60,825	¥74,460	30~50	9	8×9	1	6.8	14(83)
★466-4591	F3-8-12	¥66,525	¥81,310	30~50	12	8×12	1	7.6	9(48)
★466-4604	F3-8-15	¥71,913	¥88,170	30~50	15	8×15	1	8.4	42(156)
★466-4540	F3-10-6	¥58,975	¥72,040	40~100	6	10×6	1	6.9	2(25)
★466-4558	F3-10-9	¥65,688	¥80,240	40~100	9	10×9	1	8.3	22(184)

※商品のお問い合わせ:03-3822-1133

ヤスタ
F4 Caster type(Large type)
排水管用掃除機“F4型キャスタータイプ”

F4 Caster type(Large type)

排水管用掃除機“F4型キャスタータイプ”

手動式



F4シリーズ

特長 ●本格的な大型掃除機です。 ●シャフトねじれ防止装置付です。
用途 ●管径40~150mmまでの広範囲の排水管用掃除に。
仕様 ●動力:手動 製造国:日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

※ヤスタローラー [960922]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	清掃能力		付属ワイヤ (mm×m)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				パイプ径 (mm)	距離 (m)				
★466-4639	F4-10-12	¥91,400	¥111,820	40~100	12	10×12	1	13.2	2(100)
★466-4647	F4-10-15	¥98,125	¥119,880	40~100	15	10×15	1	14.6	1(34)
★466-4655	F4-10-18	¥104,838	¥128,220	40~100	18	10×18	1	16.0	3(300)
★466-4663	F4-10-21	¥111,550	¥136,420	40~100	21	10×21	1	17.4	10(91)
★466-4710	F4-12-6	¥88,038	¥107,650	75~150	6	12×6	1	11.5	0(-)
★466-4728	F4-12-9	¥97,275	¥119,080	75~150	9	12×9	1	13.6	1(-)
★466-4671	F4-12-12	¥106,188	¥129,960	75~150	12	12×12	1	15.7	0(-)
★466-4680	F4-12-15	¥115,425	¥141,250	75~150	15	12×15	1	17.8	0(-)
★466-4698	F4-12-18	¥124,500	¥152,410	75~150	18	12×18	1	19.9	0(-)
★466-4701	F4-12-21	¥133,575	¥163,430	75~150	21	12×21	1	22.0	1(20)

※商品のお問い合わせ:03-3822-1133

ヤスタ
FX3 type Electric(Medium type)
排水管用掃除機“FX3型”

FX3 type Electric(Medium type)

排水管用掃除機“FX3型”

電動式



FX3シリーズ

特長 ●ねじれ防止付です。 ●自動送り・戻し装置付です。
●0~280回転まで速度調整ができ、回転方向の切り替えも可能です。
●ハンドルを回せば手動式として使えます。(ハンドル脱着式)
●付属の足踏みスイッチで、ON/OFFができて便利です。
用途 ●流し台、浴室、洗面所、トイレ、床排水などの清掃に。
仕様 ●消費電力:25W
●動力:電源AC100V
●電源コード長さ:3m
製造国:日本



自動送り、戻しができ便利

※ヤスタローラー [960922]

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	清掃能力		付属ワイヤ (mm×m)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				パイプ径 (mm)	距離 (m)				
★466-4761	FX3-8-9	¥164,313	¥200,930	30~50	9	8×9	1	9.2	1(34)
★466-4744	FX3-8-12	¥169,675	¥207,780	30~50	12	8×12	1	10.0	5(100)
★466-4752	FX3-8-15	¥175,400	¥214,500	30~50	15	8×15	1	10.8	13(145)
★466-4736	FX3-10-9	¥169,013	¥206,710	40~100	9	10×9	1	10.7	5(46)

※商品のお問い合わせ:03-3822-1133

カンツール
Motor Flexiroller
電動ハンディーロッダー

Motor Flexiroller

電動ハンディーロッダー

同商品群
在庫数 61 アイテム

電動式



PH-20R-1

特長 ●モーター駆動のため、手動式の掃除機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。
●機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。
仕様 ●動力:電源AC100V・200Wモーター
●消費電力:200W
●電源コード長さ:4.0m
●回転数:290rpm
製造国:アメリカ



使用例

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払

※カンツール [201100]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	清掃能力		付属ワイヤ (mm×m)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				パイプ径 (mm)	距離 (m)				
★475-3151	PH-20R-1	¥102,725	¥117,400	25~50	5	6×5	1	5.0	5(-)
★475-3160	PH-20R-2	¥107,713	¥123,100	25~50	8	6×8	1	5.4	6(-)
★475-3178	PH-20R-3	¥112,000	¥128,000	25~50	10	6×10	1	5.7	3(100)
★475-3186	PH-20R-4	¥112,613	¥128,700	38~65	8	8×8	1	6.2	0(-)
★475-3194	PH-20R-5	¥118,825	¥135,800	38~65	10	8×10	1	6.7	5(500)

※商品のお問い合わせ:047-308-3633 http://www.kantool.co.jp/