

部品洗浄剤

アルミ専用部品洗浄剤

水溶性（希釈可）

アルカリ性

NEWハイパワーG1

No.18

アルミ素材に対して腐食性の低い洗浄液

【用途】

アルミ製品（自動車部品等）に付いた油汚れ・手あか除去、部品洗い（浸漬・超音波・高圧洗浄など）。

【使用方法】

汚れを落としたい箇所に液を吹き付け、汚れが浮き出たら乾いた布で拭き取って下さい。汚れに応じて水で希釈して下さい。

【容量】

4L・18L

【注意】

しみ込む素材・電気系統不可
ジュラルミン不可



環境対応部品洗浄剤

水溶性（希釈使用）

弱アルカリ性

エコ・トール ES-001

No.19

純植物性で強力洗浄、濃縮タイプ

【用途】

各種金属・非鉄金属の部品洗浄。
貴金属の洗浄

【使用方法】

汚れや素材、洗浄機に応じて希釈してご使用下さい。
浸漬・超音波・高圧洗浄機等、各種洗浄に使えます。

【使用目安】

5倍～100倍

【容量】

5L（バック・イン・ボックス／コック付）

【注意】

アルミ・真鍮・銅・亜鉛は試してからご使用下さい。電気系統不可



部品洗浄剤

水溶性（希釈可）

中 性

中性洗浄液一般用

No.20

濃縮タイプの中性洗浄液

【用途】

各種金属・非鉄金属の部品洗浄、アルカリや酸を使えない箇所（部品）の洗浄

【使用方法】

汚れと洗浄機の種類に応じて、水又はお湯で希釈してご使用下さい。

【容量】

18L



部品洗浄剤（低泡性）

水溶性（希釈可）

中 性

中性洗浄液低泡性

No.21

泡切れの早い中性洗浄液

【用途】

- ・泡が出やすい洗浄作業（超音波・高圧・シャワーリング）に
- ・各種金属・非鉄金属の部品洗浄
- ・アルカリや酸を使えない箇所（部品）の洗浄

【使用方法】

汚れと洗浄機の種類に応じて、水又はお湯で希釈してご使用下さい。

【容量】

18L



速乾性部品洗浄剤

炭化水素系

SU-55 パーツクリーナー

No.22

乾燥が早く、洗浄力抜群！

【用途】

金型加工時の切り粉・油汚れの洗浄、金型の防錆剤や油汚れの洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、メンテナンス時の部品等の油汚れ落としに。

【使用方法】

スプレーの場合：
対象物にノズルを向け洗い流すようにスプレーして下さい。

浸漬洗浄の場合：

1斗缶から別の容器に移し、ワークや部品を浸漬して洗って下さい。グリスや固まった油の場合は、浸漬後少し時間をおいてから洗って下さい。

【容量】

480ml・18L

【注意】

火気厳禁

