

- 全てイレクターパイプ太さφ28用のジョイントになります。
- 寸法単位は、mm(参考値)で表示してあります。
- パイプ差し込み部分の外径はφ34mm、内径はφ28mmが基本寸法です。
- 寸法図のグレーの部分にはパイプ差し込みを表します。
- ジョイントの肉厚は、一部を除いて3mmが基本寸法です。
- 角度が同一のものや形状がわずかに異なるものは、図を併用しているものがあります。

<p style="text-align: center;">J-100R・L</p> <p>J-100R</p> <p style="text-align: right;">カラー BL IVO</p> <p style="text-align: right;">J-100L</p> <p style="text-align: right;">J-100R</p> <p style="text-align: center;">LとRは対称形</p>	<p style="text-align: center;">J-102A</p> <p style="text-align: right;">カラー BL IVO</p> <p>※ネジは付属して おりません</p> <p style="text-align: center;">取付孔φ3.6mm×2</p>
<p style="text-align: center;">J-102B</p> <p style="text-align: right;">カラー BL IVO</p> <p>※ネジは付属して おりません</p> <p style="text-align: center;">取付孔φ3.6mm×2 通し</p>	<p style="text-align: center;">J-103</p> <p style="text-align: right;">カラー BL IVO GG</p> <p>※ネジは付属して おりません</p> <p style="text-align: center;">取付孔φ3.6mm×3</p>
<p style="text-align: center;">J-104</p> <p style="text-align: right;">カラー BL</p>	<p style="text-align: center;">J-108</p> <p style="text-align: right;">カラー BL IVO</p>
<p style="text-align: center;">J-110</p> <p style="text-align: right;">カラー BL</p> <p style="text-align: center;">パイプインナーキャップ メタリックパイプ用 接着不要</p>	<p style="text-align: center;">J-110A</p> <p style="text-align: right;">カラー BL IVO</p> <p style="text-align: center;">パイプインナーキャップ</p>
<p style="text-align: center;">J-112A</p> <p style="text-align: right;">カラー BL IVO GG</p> <p>J-4</p> <p>※メタルジョイントとの 共用はできません。</p>	<p style="text-align: center;">J-112B</p> <p style="text-align: right;">カラー BL IVO</p> <p>※メタルジョイントとの 共用はできません。</p>