

- 全てイレクターパイプ太さφ 28用のジョイントになります。
- 寸法単位は、mm(参考値)で表示してあります。
- パイプ差し込み部分の外径はφ 34mm、内径はφ 28mmが基本寸法です。
- 寸法図のグレーの部分にはパイプ差し込みを表します。
- ジョイントの肉厚は、一部を除いて3mmが基本寸法です。
- 角度が同一のものや形状がわずかに異なるものは、図を併用しているものがあります。

<p>J-120A</p> <p>カラー IVO</p>	<p>J-120B</p> <p>カラー BL IVO GG</p> <p>1 方向通し</p>
<p>J-121A</p> <p>カラー BL IVO</p>	<p>J-121B</p> <p>カラー BL IVO</p> <p>1 方向通し</p>
<p>J-123</p> <p>カラー BL IVO</p>	<p>J-124A</p> <p>カラー BL IVO</p>
<p>J-124B</p> <p>カラー BL IVO</p> <p>1 方向通し</p>	<p>J-125A</p> <p>カラー BL IVO</p>
<p>J-125B</p> <p>カラー BL IVO</p> <p>1 方向通し</p>	<p>J-129</p> <p>カラー BL IVO</p>