

<p>J-22A</p> <p>カラー BL</p> <p>20 30 100 30 20 73°</p>	<p>J-22B</p> <p>カラー BL</p> <p>20 30 100 73° 1方向通し</p>
<p>J-23A</p> <p>カラー BL IVO</p> <p>30 30 64 4 30 30</p>	<p>J-23B</p> <p>カラー BL IVO GG</p> <p>80 30 30 4</p> <p>通し</p>
<p>J-26</p> <p>カラー BL IVO GG</p> <p>35 30 45° 10 60</p>	<p>J-30</p> <p>カラー BL</p> <p>15 80 100 17.5 R17.5</p> <p>※ネジは付属しておりません</p> <p>取付孔φ3mm×6</p>
<p>J-33</p> <p>カラー BL</p> <p>20 30 17°</p>	<p>J-38A</p> <p>カラー BL IVO</p> <p>10 15</p>
<p>J-38B</p> <p>カラー BL IVO GG</p> <p>24.5 7 20</p>	<p>J-42</p> <p>カラー BL</p> <p>40 40 30 20 73°</p>