

## 卓上温湿度計

### 卓上式温湿度計 testo 608-H1/-H2

- 温度
- 湿度
- 露点演算
- 校正可



#### 見やすい大型表示とアラーム付き温湿度計

testo 608は、卓上式で大型ディスプレイを備えた温湿度計です。テストオリジナルのばらつきが少なく、長期安定性に優れたセンサを搭載し、安定した確かな測定が可能です。testo 608H2は卓上型温湿度計としては最高クラスの±2%rhの精度です。

#### 特長

- ・長期安定性に優れたオリジナル湿度センサ搭載
- ・卓上、壁掛け対応
- ・見やすい大型ディスプレイ

#### 機能

- ・最大/最小値表示機能
- ・LEDアラーム機能 (608-H2のみ)



|                    | testo 608-H1                | testo 608-H2                 |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 測定範囲               | 湿度: 10~95%rh<br>温度: 0~+50°C | 湿度: 2~98%rh<br>温度: -10~+70°C |
| 精度±1digit (+25°C時) | 湿度: ±3%rh<br>温度: ±0.5°C     | 湿度: ±2%rh<br>温度: ±0.5°C      |
| 分解能                | 0.1%rh, 0.1°C               |                              |
| 測定周期               | 18秒                         |                              |
| 動作温度               | 0~+50°C                     | -10~+70°C                    |
| バッテリー              | 9Vブロック型電池 (約1年間)            |                              |
| 外形寸法               | 111×90×3.5mm                |                              |
| 質量                 | 168g                        |                              |

| 製品名               | 型番        | 標準価格 (税別) |
|-------------------|-----------|-----------|
| testo 608-H1      | 0560 6081 | ¥11,000   |
| 同梱品: 本体、乾電池、出荷検査書 |           |           |
| testo 608-H2      | 0560 6082 | ¥16,000   |
| 同梱品: 本体、乾電池、出荷検査書 |           |           |

### 卓上式気圧付温湿度計 testo 622 / 高精度卓上式温湿度計 testo 623

- 温度
- 露点演算
- 湿度
- 気圧
- 校正可 (気圧校正はJQAのみで対応)

- 温度
- 湿度
- 露点演算
- 校正可



testo 622



testo 623

#### スタイリッシュで信頼の温湿度計

testo 622/623は、スタイリッシュなデザインの卓上式温湿度計です。テストオリジナルの長期安定性に優れたセンサを搭載し、安定した確かな測定が可能です。湿度精度も、卓上式温湿度計では最高クラスの±2%です。testo 623は、測定値をグラフで表示し、12週間分のデータを本体に記録するので、異常などを見返すこともできます。

#### 共通の特長

- ・見やすいディスプレイ
- ・長期安定性に優れたオリジナル湿度センサ搭載
- ・上下限アラーム機能
- ・日付、時間表示
- ・最大値、最小値表示

#### testo 623の特長

- ・卓上、壁掛け対応
- ・過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
- ・グラフ間隔変更可能



|                    | testo 622  | testo 623                          |
|--------------------|--|------------------------------------|
| 測定範囲               | 湿度: 0~100%rh*<br>温度: -10~+60°C<br>気圧: 300~1,200hPa | 湿度: 0~100%rh*<br>温度: -10~+60°C     |
| 精度±1digit (+25°C時) | 湿度: ±2%rh (10~90%rh)<br>温度: ±0.4°C<br>気圧: ±3hPa    | 湿度: ±2%rh (10~90%rh)<br>温度: ±0.4°C |
| 分解能                | 0.1%rh, 0.1°C, 0.1hPa                              |                                    |
| 測定周期               | 10秒  | 20秒                                |
| 動作温度               | -10~+60°C  |                                    |
| バッテリー              | 単3乾電池×4 (約1年間)                                     |                                    |
| 外形寸法               | 185×105×36mm                                       |                                    |
| 質量                 | 240g (バッテリー除く)                                     |                                    |

| 製品名               | 型番        | 標準価格 (税別) |
|-------------------|-----------|-----------|
| testo 622         | 0560 6220 | ¥40,000   |
| testo 623         | 0560 6230 | ¥25,000   |
| 同梱品: 本体、乾電池、出荷検査書 |           |           |

\*長時間 (12時間以上)、高湿度環境 (30°C以下では80%rh以上、30°C以上では60%rh以上) で使用することは、おすすめしていません。

マルチ環境計測器  
スマートプローブ

風速計  
室内環境

温度計

水分計  
温湿度計

差圧計  
絶対圧計

排ガス分析計

サーモグラフィ

データロガー

変換器

真空計  
マニホールド

その他

プローブ  
アクセサリ