

## キヤノン BCI-6用 詰め替えインク

### 4回詰め替えタイプ・3色セット



#### THC-6CSET4N

4953103266568

シアン・マゼンタ・イエロー

税込 **¥2,205**

本体 ¥2,100

- インク容量：各40ml
- セット内容：インクボトル×各1本、注入口開け治具×1セット、L字キャップ×赤・1個、注入口栓×3個、ポリ手袋×1セット、共通説明書×1

品番	お探しNo.	対応カートリッジ	対応機種
40 THC-6CSET4N	C33	BCI-6C、BCI-6M、BCI-6Y	PIXUS 990i、960i、860i、560i BJ F890、F860

### 4回詰め替えタイプ・2色セット



#### THC-6PSET4N

4953103266605

フォトシアン・フォトマゼンタ

税込 **¥1,785**

本体 ¥1,700

- インク容量：各40ml
- セット内容：インクボトル×各1本、注入口開け治具×1セット、L字キャップ×赤・1個、注入口栓×2個、ポリ手袋×1セット、共通説明書×1

品番	お探しNo.	対応カートリッジ	対応機種
41 THC-6PSET4N	C34	BCI-6PC、BCI-6PM	PIXUS 9900i、990i、960i、860i BJ F890、F860

## キヤノン BCI-3e用 詰め替えインク

### 4回詰め替えタイプ



#### THC-3EBK4N

4953103266483

ブラック染料

税込 **¥1,890**

本体 ¥1,800



#### THC-3EC4N

4953103266506

シアン

税込 **¥1,050**

本体 ¥1,000



#### THC-3EM4N

4953103266520

マゼンタ

税込 **¥1,050**

本体 ¥1,000



#### THC-3EY4N

4953103266537

イエロー

税込 **¥1,050**

本体 ¥1,000

- インク容量：40ml (THC-3EBK4Nのみ40ml×2本)
- セット内容：インクボトル×1本 (THC-3EBK4Nは2本)、注入口開け治具×1セット、L字キャップ×赤・1個 (THC-3EBK4Nは黒・1個)、注入口栓×1個、ポリ手袋×1セット、取扱説明書×1枚

### 4回詰め替えタイプ・3色セット



#### THC-3ECSET4N

4953103266513

シアン・マゼンタ・イエロー

税込 **¥2,205**

本体 ¥2,100

- インク容量：各40ml
- セット内容：インクボトル×各1本、注入口開け治具×1セット、L字キャップ×赤・1個、注入口栓×3個、ポリ手袋×1セット、共通説明書×1

品番	お探しNo.	対応カートリッジ	対応機種
42 THC-3EBK4N	C20	BCI-3eBK	PIXUS MP790、MP770、iP4100、iP3100、860i、850i、560i、550i
43 THC-3EC4N	C23	BCI-3eC	
44 THC-3EM4N	C22	BCI-3eM	PIXUS 850i、550i、
45 THC-3EY4N	C21	BCI-3eY	BJ F360、S600、S530、S500
46 THC-3ECSET4N	C24	BCI-3eC、BCI-3eM、BCI-3eY	

## キヤノン BCI-3e用 交換インク

### 8回詰め替えタイプ



#### THC-3EBK8N

4953103266490

ブラック顔料

税込 **¥2,835**

本体 ¥2,700

※「交換インク」だけでは詰め替えできません。必ず最初に弊社「詰め替えインク」をご購入ください。

- インク容量：160ml (40ml×4本)
- セット内容：インクボトル×4本、注入口栓×1個、ポリ手袋×1セット、取扱説明書×1枚

品番	お探しNo.	対応カートリッジ	対応機種
47 THC-3EBK8N	C52	BCI-3eBK	PIXUS MP790、MP770、MP740、MP730、MP710、MP700、MP55、iP4100R、iP4100、iP3100

## BCI-9/BCI-7e 詰め替えインク用リセッター



#### THC-7ERESETN2

4953103266629

税込 **¥5,670**

本体 ¥5,400

- インクカートリッジのICチップと本製品のピンを接触させるだけでインク残量をリセット可能
- お持ちのプリンタ用ケーブル(A-Bタイプ)に接続して給電可能
- 電池切れの心配がなく安定した動作を実現
- ※最新の対応情報は弊社HPでご確認ください

- 【仕様】  
 ■コネクタ形状：USB(B)メス ※電源供給のみ ■電源：USB電源(PC側供給)  
 ■W100×D45×H58mm ■質量：32.6g ■セット内容：ガイド×1、取扱説明書×1

品番	お探しNo.	対応カートリッジ
48 THC-7ERESETN2	C58	BCI-9BK、BCI-7eBK、BCI-7eC、BCI-7eM、BCI-7eY、BCI-7ePC、BCI-7ePM

## キヤノン BCI-9/BCI-7e用 詰め替えインク

### 各1回詰め替えタイプ・5色セット



#### THC-MP500SET1N

4953103266643

ブラック(顔料)・ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー

税込 **¥2,310**

本体 ¥2,200

- インク容量：ブラック(顔料) / 20ml、ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー / 各10ml
- セット内容：インクボトル×各1本(ブラック(顔料)は2本)、注入口開け治具×1セット、L字キャップ×2個、注入口栓×5個、ポリ手袋×1セット、共通説明書×1

品番	お探しNo.	対応カートリッジ	対応機種
49 THC-MP500SET1N	C92	BCI-9BK、BCI-7eBK、BCI-7eC、BCI-7eM、BCI-7eY	PIXUS MX850、MP970、MP960、MP950、MP830、MP810、MP800、MP610、MP600、MP500、iP4500、iP4300

### 各4回詰め替えタイプ・5色セット+リセッター



#### THC-MP610SETN2

4953103266650

ブラック(顔料)・ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー

税込 **¥9,870**

本体 ¥9,400

- インク容量：ブラック(顔料) / 80ml、ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー / 各40ml
- リセッターコネクタ形状：USB(B)メス ※電源供給のみ
- リセッター外寸：W49.8×D84.7×H47.7mm ※ガイド含む
- リセッター質量：32.6g
- リセッター電源：USB電源(PC側供給)
- セット内容：インクボトル×各1本(ブラック(顔料)は2本)、リセッター×1個、注入口開け治具×1セット、L字キャップ×2個、注入口栓×5個、ポリ手袋×1セット、共通説明書×1
- インク残量検知機能を無効にするリセッター付き

品番	お探しNo.	対応カートリッジ	対応機種
50 THC-MP610SETN2	C56	BCI-9BK、BCI-7eBK、BCI-7eC、BCI-7eM、BCI-7eY	PIXUS MX850、MP970、MP960、MP950、MP830、MP810、MP800、MP610、MP600、MP500、iP4500、iP4300

## キヤノン BCI-325/326用 詰め替えインク

### 各5回詰め替えタイプ・5色セット+リセッター



#### THC-MG523ORSET

4953103268753

ブラック(顔料)・ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー

税込 **¥8,400**

本体 ¥8,000

- インク容量：ブラック(顔料) / 65ml、ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー / 各30ml
- リセッター外寸：W101.5×D40.4×H58.2mm ※ガイド含む
- リセッター質量：39.5g
- リセッター電源：USB電源(PC側供給)
- セット内容：インクボトル×各1本(ブラック(顔料)は2本)、リセッター×1個、注入口開け治具×1セット、注入口栓×5個、ポリ手袋×1セット、共通説明書×1
- インク残量検知機能を無効にするリセッター付き

品番	お探しNo.	対応カートリッジ	対応機種
51 THC-MG523ORSET	C95	BCI-325PGBK、BCI-326BK、BCI-326C、BCI-326M、BCI-326Y	PIXUS MG5230、MG5130、iP4830、MX883、iX6530、MG8130、MG6130

## BCI-325/326 詰め替えインク用リセッター



#### THC-326RESET

4953103268746

税込 **¥5,670**

本体 ¥5,400

- インクカートリッジのICチップと本製品のピンを接触させるだけでインク残量をリセット可能
- お持ちのプリンタ用ケーブル(A-Bタイプ)に接続して給電可能
- 電池切れの心配がなく安定した動作を実現
- ※最新の対応情報は弊社HPでご確認ください

- 【仕様】  
 ■コネクタ形状：USB(B)メス ※電源供給のみ ■電源：USB電源(PC側供給)  
 ■W101.5×D40.4×H58.2mm ■質量：39.5g ■セット内容：ガイド×1、取扱説明書×1

品番	お探しNo.	対応カートリッジ
52 THC-326RESET	C94	BCI-325PGBK、BCI-326BK、BCI-326C、BCI-326M、BCI-326Y

- 無線 LAN
- 有線 LAN / スイッチングハブ
- LANケーブル
- NAS / ハードディスク
- DVD
- 液晶モニタ
- カスタムPC
- メモリモジュール
- USBメモリ
- SDメモリーカード
- メモリリーダライタ
- マウス
- キーボード / デンキキーボード
- ゲームパッド
- WEBカメラ / ヘッドセット
- スピーカ
- USBハブ
- USB/IEEE 1394ケーブル
- ディスプレイ / プリンタケーブル
- その他 PC用ケーブル
- 切替器 / ディスプレィ配器
- ADSL
- PCタフ / ACアダプタ
- ケーブルアクセサリ
- セキュリティ / 耐震用品
- OAフィルター
- キーボードカバー
- 冷却用品 / クリーナー
- マウスパッド
- キャリングバッグ / インナーバッグ
- デジカメ / 電子辞書用品
- メディアケース
- ラベル/用紙
- インク / トナーカートリッジ
- デスク/ラック
- チェア
- ヘッドホン
- スマートフォン用アクセサリ
- iPod/iPad用アクセサリ
- FMトランスミッタ
- Bluetooth / ハズフリーセット
- TVアクセサリ / TVラック
- AVケーブル