

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Earplugs **日本**
耳栓シリコンフランチ型 金属探知反応タイプ

特長 ●ケース付で携帯に便利です。
 ●洗って再度使用できるので衛生的です。
 ●シリコンフランチ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。
 ●NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。
 ●金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。

仕様 ●NRR値:27dB ●ANSI適合品
 ●ケース付 ●金属探知反応
 材質 ●耳栓本体:シリコン
 製造国 ●台湾

2112085 (コード無)
 2112086 (200組入り)

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	コード	サイズ	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
208-5167	DEP-209SC	¥591	¥690	有(720mm)	フリー	50	16	435(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ウベックス One fit **ドイツ**
耳栓“ワンフィット”

特長 ●人体工学的な形で耳にフィットします。
 仕様 ●NRR値:24dB
 ●EN352-2:2002適合品
 材質 ●耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
 製造国 ●スウェーデン

2112085 (コード無)
 2112086 (200組入り)

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	コード	サイズ	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
836-6698	2112085	¥37	オープン	無	フリー	200	0.302	6952(86)

200組入り

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	コード	サイズ	箱入数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
836-6699	2112086	¥3,364	オープン	無	フリー	200	60.4	466(128)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ウベックス Earplugs Hi-com **ドイツ**
耳栓“ハイコム”

特長 ●耳障りな騒音のみが抑えられます。
 ●会話は聞き取りやすく、耳の中で音がこもるのを抑制します。

仕様 ●NRR値:20dB
 ●EN352-2:2002適合品
 材質 ●耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
 製造国 ●スウェーデン

2112075 (ライム・コード無)
 2112077 (ベージュ・コード無)
 2112076 (ライム・コード有)

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	コード	サイズ	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
836-6700	2112075	¥53	オープン	無	フリー	1	0.26	1888(123)
836-6702	2112077	¥50	オープン	無	フリー	200	0.26	1429(141)
836-6701	2112076	¥81	オープン	有	フリー	100	0.50	1588(63)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ウベックス Earplugs Hi-com Detect **ドイツ**
耳栓“ハイコム”ディテクタブル

特長 ●鮮やかな青色で、金属入りのため、食品などに混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。
 ●コード付きなので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。

仕様 ●NRR値:20dB
 ●EN352-2:2002適合品
 材質 ●耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
 製造国 ●スウェーデン

2112084 (コード有)

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	コード	サイズ	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
836-6709	2112084	¥147	オープン	有	フリー	100	2	132(82)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ウベックス Whisper Corded **ドイツ**
耳栓“ウィスパー”

特長 ●柔らかい素材で装着しやすい構造です。
 ●水洗いができて繰り返し使用できます。
 ●コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。

仕様 ●コード:700mm
 ●NRR値:23dB ●EN352適合品
 材質 ●耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
 ●コード:ポリプロピレン(PP)(75%)、ポリエステル(25%)
 製造国 ●スウェーデン

2111244 (コード有)

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	コード	サイズ	ケース	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
823-0605	2111244	¥134	オープン	フリー	無	50	2	4660(102)	
823-0606	2111245	¥177	オープン	フリー	有	50	2	2324(65)	

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ウベックス Whisper Plus Corded **ドイツ**
耳栓“ウィスパープラス”

特長 ●柔らかい素材が耳にフィットします。
 ●水洗いができて繰り返し使用できます。
 ●コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
 ●ウィスパーの高遮音タイプです。

仕様 ●コード:700mm
 ●NRR値:25dB ●EN352適合品
 材質 ●耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
 ●コード:ポリプロピレン(PP)(75%)、ポリエステル(25%)
 製造国 ●スウェーデン

2111246 (コード有)

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	コード	サイズ	ケース	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
823-0607	2111246	¥124	オープン	フリー	無	50	2	3070(106)	
823-0609	2111248	¥177	オープン	フリー	有	50	2	3895(124)	

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ウベックス Whisper Plus Detect Corded **ドイツ**
耳栓“ウィスパープラス ディテクタブル”

特長 ●金属探知機に反応するので容易に発見できます。
 ●水洗いができて繰り返し使用できます。
 ●ウィスパーの高遮音タイプです。

仕様 ●NRR値:25dB
 ●EN352適合品
 材質 ●耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
 ●コード:ポリ塩化ビニル(PVC)
 ●コード先端部:メタル
 製造国 ●スウェーデン

2111247 (コード有)

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	コード	サイズ	ケース	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
823-0608	2111247	¥163	オープン	有(700mm)	フリー	50	2	2517(81)	

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ウベックス Earplugs Whisper Supreme **ドイツ**
耳栓“ウィスパーズプリーム”

特長 ●水洗い可能で繰り返し使用できます。
 ●コード付きなので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。
 ●携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
 ●ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。

仕様 ●NRR値:27dB
 ●EN352-2:2002適合品
 材質 ●耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
 製造国 ●スウェーデン

2111256 (コード有)

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	コード	サイズ	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
836-6710	2111256	¥143	オープン	有	フリー	50	2	9065(121)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>