

ACRYLIC RESIN LEVEL

## アクリル製水平器


特注  
可能

数量お見積りも可能です

R 丸型アイベル水平器 特注可能 校正書発行可

機械、機器への組込みに最適！ シンプルタイプ

感度91' / 2mm (1.33mm/m=0.0764°) ※R-25は感度69' / 2mm (1.00mm/m=0.0573°)



## 特注具体例

別途お見積り

- 気泡径の変更
- 赤色目盛線の色変更
- 本体のサイズ変更
- 曲率半径の変更
- 液色を透明色へ変更

## 丸型アイベル水平器

品番	サイズ	気泡管径	目盛径	質量	入数	希望小売価格	JANコード
R-6	φ6×5mm	3.5mm	2.5mm	0.18g	1	1,040円	4 993711 581011
R-8	φ8×6.5mm	5mm	2.5mm	0.35g	1	1,010円	4 993711 581028
R-10	φ10×7mm	7mm	3.5mm	0.6g	1	960円	4 993711 581035


品番	サイズ	気泡管径	目盛径	質量	入数	希望小売価格	JANコード
R-15	φ15×8mm	10mm	4mm	1.4g	10	880円	4 993711 581042
R-20	φ20×8mm	12mm	5mm	2.5g	10	860円	4 993711 581059
R-25	φ25×8.5mm	17mm	6.5mm	4g	10	960円	4 993711 581066

※1個から受注可能

RM 丸型アイベルマグネット付水平器 特注可能 校正書発行可

マグネット付で簡単取付可能

感度91' / 2mm (1.33mm/m=0.0764°) ※RM-25は感度69' / 2mm (1.00mm/m=0.0573°)



## 特注具体例

別途お見積り

- 気泡径の変更
- 赤色目盛線の色変更
- 本体のサイズ変更
- 曲率半径の変更
- 液色を透明色へ変更

## 丸型アイベルマグネット付水平器


品番	サイズ	気泡管径	目盛径	質量	入数	希望小売価格	JANコード
RM-10	φ10×8mm	7mm	3.5mm	1g	10	1,010円	4 993711 580212
RM-15	φ15×9mm	10mm	4mm	2g	10	910円	4 993711 580229

品番	サイズ	気泡管径	目盛径	質量	入数	希望小売価格	JANコード
RM-20	φ20×9mm	12mm	5mm	4g	10	910円	4 993711 580236
RM-25	φ25×9.5mm	17mm	6.5mm	6g	10	1,010円	4 993711 580243

※1個から受注可能

Inc-R 角度計付丸型アイベル水平器 特注可能 校正書発行可

角度計付の丸型水平器！



## 角度計付丸型アイベル水平器

品番	サイズ	傾斜測定範囲	気泡管径	質量	入数	希望小売価格	JANコード
Inc-R-37	φ37×12mm	0°~±3°	27mm	14g	1	5,430円	4 993711 580977
Inc-R-60	φ60×14mm	0°~±4°	50mm	39g	1	5,720円	4 993711 581875
Inc-R-85	φ85×19mm	0°~±5°	72mm	107g	1	7,150円	4 993711 081788
Inc-R-110	φ110×23mm	0°~±3°	92mm	222g	1	10,010円	4 993711 081795
Inc-R-135	φ135×27mm	0°~±8°	114mm	394g	1	14,300円	4 993711 081801

## 特注具体例

別途お見積り

- 赤色目盛線の色変更
- 傾斜測定角度の変更
- 液色を透明色へ変更

価格はすべて税抜き価格です。

【接着取付の際の注意事項】瞬間接着剤や有機溶剤を含んだ接着剤・塗料等は、商品に影響を及ぼすため、使用しないで下さい。