

ACRYLIC RESIN LEVEL

## アクリル製水平器

特注  
可能

数量お見積りも可能です

## PT 平クロス型アイベル水平器

特注  
可能 校正  
書発行可

## 特注具体例

別途お見積り

- 液色を透明色へ変更
- 面取り加工可能
- 取付穴径の変更

感度0.5mm/m=0.0286°  
精度±2.5mm/m=±0.1433°

※PT-23、PT-30は感度1.33mm/m=0.0764° 精度±6.65mm/m=±0.382°

## 平クロス型アイベル水平器

PT-50



品番	サイズ	気泡管サイズ(2ヶ所)	目盛幅(2ヶ所)	質量	入数	希望小売価格	JANコード
PT-23	16×23×8mm	φ5×10mm	6mm	3g	1	1,400円	4 993711 581509
PT-30	20×30×10mm	φ6×13mm	6mm	7g	1	1,350円	4 993711 581516
PT-40	25×40×13mm	φ8×18mm	8mm	15g	1	1,380円	4 993711 581523
PT-50	35×50×15mm	φ8×25mm	13mm	30g	1	1,400円	4 993711 581530
PT-70	25×70×15mm	φ8×25mm φ8×18mm	13mm・18mm	30g	1	1,430円	4 993711 581547

## PTh 平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

特注  
可能 校正  
書発行可

感度0.5mm/m=0.0286°  
精度±2.5mm/m=±0.1433°

※PTh-30は感度1.33mm/m=0.0764° 精度±6.65mm/m=±0.382°

## 平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

PTh-50



品番	サイズ	気泡管サイズ(2ヶ所)	目盛幅(2ヶ所)	取付穴ピッチ	取付穴径(2ヶ所)	質量	入数	希望小売価格	JANコード
PTh-30	20×30×10mm	φ6×13mm	6mm	13mm	2.7mm	7g	1	1,480円	4 993711 582223
PTh-40	25×40×13mm	φ8×18mm	8mm	17mm	2.7mm	14g	1	1,510円	4 993711 582230
PTh-50	35×50×15mm	φ8×25mm	13mm	23mm	3.2mm	29g	1	1,530円	4 993711 582247
PTh-70	25×70×15mm	φ8×25mm φ8×18mm	13mm・18mm	17mm	2.7mm	29g	1	1,590円	4 993711 582254


## T T平クロス型アイベル水平器

特注  
可能 校正  
書発行可

感度0.5mm/m=0.0286°  
精度±2.5mm/m=±0.1433°

※T-30は感度1.33mm/m=0.0764°  
精度±6.65mm/m=±0.382°

T-50



## T平クロス型アイベル水平器

品番	サイズ	気泡管サイズ(2ヶ所)	目盛幅(2ヶ所)	質量	入数	希望小売価格	JANコード
T-30	20×30×10mm	φ6×13mm	6mm	5g	1	1,430円	4 993711 581714
T-40	25×40×13mm	φ8×18mm	8mm	10g	1	1,460円	4 993711 581721
T-50	35×50×15mm	φ8×25mm	13mm	17g	1	1,480円	4 993711 581738


## Th T平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

特注  
可能 校正  
書発行可

感度0.5mm/m=0.0286°  
精度±2.5mm/m=±0.1433°

※Th-30は感度1.33mm/m=0.0764°  
精度±6.65mm/m=±0.382°

Th-50



## Th平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

品番	サイズ	気泡管サイズ(2ヶ所)	目盛幅(2ヶ所)	取付穴径	質量	入数	希望小売価格	JANコード
Th-30	20×30×10mm	φ6×13mm	6mm	2.7mm	4g	1	1,510円	4 993711 582322
Th-40	25×40×13mm	φ8×18mm	8mm	2.7mm	9g	1	1,530円	4 993711 582339
Th-50	35×50×15mm	φ8×25mm	13mm	3.2mm	16g	1	1,590円	4 993711 582346

## LV チューブ型アイベル気泡管

AK5-13

LV-25

LV-32

LV-6529

在庫限り890本

LV-1240

LV-40

## チューブ型アイベル気泡管

品番	サイズ	目盛幅	目盛数	感度	質量	入数	希望小売価格	JANコード
AK5-13	φ5×13mm	4mm	2本	35'/2mm	0.3g	1	275円	4 993711 582759
LV-6529	φ6.5×29mm	10mm	2本	51'/2mm	0.9g	1	340円	4 993711 582742
LV-25	φ9.5×25mm	9mm	4本	45'/2mm	1.7g	1	390円	4 993711 582704
LV-32	φ9.5×32mm	12.5mm	4本	40'/2mm	1.9g	1	420円	4 993711 582711
LV-40	φ9.5×40mm	12.5mm	4本	35'/2mm	2.8g	1	440円	4 993711 582728
LV-1240	φ12×40mm	14mm	4本	39'/2mm	4g	1	600円	4 993711 582735

## PZ プリズム型アイベル水平器(取付プレート付)

PZ-PTh-45

PZ-PTh-23は感度1.33mm/m=0.0764° 精度±6.65mm/m=±0.382° PZ-Rt-20は感度91'/2mm(1.33mm/m=0.0764°)

PZ-PTh-45は感度0.5mm/m=0.0286° 精度±2.5mm/m=±0.1433° PZ-Rt-30は感度91'/2mm(1.33mm/m=0.0764°)

横方向からの  
測定用

PZ-Rt-30



PZ-PTh-23



## プリズム型アイベル水平器(取付プレート付)

品番	サイズ	気泡管サイズ	取付穴ピッチ	取付穴径(2ヶ所)	質量	入数	希望小売価格	JANコード
PZ-PTh-23(クロス型)	16×23×30.5mm	φ5×10mm(2ヶ所)	22mm	2.6mm	12g	1	4,160円	4 993711 582612
PZ-PTh-45(クロス型)	28×45×57.5mm	φ8×20mm(2ヶ所)	34mm	2.6mm	63g	1	4,580円	4 993711 582629
PZ-Rt-20(丸型)	20×20×27.5mm	φ9mm	26mm	2.6mm	13g	1	3,870円	4 993711 582636
PZ-Rt-30(丸型)	30×30×39.5mm	φ18mm	36mm	2.6mm	35g	1	4,000円	4 993711 582643

価格はすべて税抜き価格です。