



ACA、ACJシリーズ

■ 外形寸法図

標準型(ACA)




タイプ/記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ACA0806	M8 × 1.0	6	44	30	5	4	3	6.5	6	11
ACA1007	M10 × 1.0	7	55	40	5	4	3	8.5	7	14
ACA1210	M12 × 1.0	10	60	41.5	5	4	3	8.5	7	17
ACA1412	M14 × 1.5	12	78	57.5	5	6	4	12	12	19
ACA2020	M20 × 1.5	20	106	75	7	6	6	18	12	26
ACA2040	M20 × 1.5	40	161	110	7	6	6	18	12	26
ACA2525	M25 × 1.5	25	119	81	8	6	6	18	12	32
ACA2550	M25 × 1.5	50	179	116	8	6	6	18	12	32
ACA2725	M27 × 1.5	25	125	87	8	6	8	23	15	36
ACA2750	M27 × 1.5	50	190	127	8	6	8	23	15	36




タイプ/記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ACA3325	M33 × 1.5	25	143	74.5	8.5	10	10	27.8	15	41	25
ACA3350	M33 × 1.5	50	208	114.5	8.5	10	10	27.8	15	41	25
ACA3625	M36 × 1.5	25	143	74.5	8.5	10	10	27.8	15	46	25
ACA3650	M36 × 1.5	50	208	114.5	8.5	10	10	27.8	15	46	25

吸収能力可変形(ACJ)




タイプ/記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ACJ1007	M10 × 1.0	7	65	44	11	4	3	8.5	7	14
ACJ1210	M12 × 1.0	10	71	46	11	4	3	8.5	7	17
ACJ1412	M14 × 1.5	12	88	61	11.5	6	4	12	12	19
ACJ2020	M20 × 1.5	20	118	80.5	13.5	6	6	18	12	26
ACJ2525	M25 × 1.5	25	128	83.7	14.5	6	6	18	12	32
ACJ2550	M25 × 1.5	50	188	118.7	14.5	6	6	18	12	32
ACJ2725	M27 × 1.5	25	135	90.2	14.5	6	8	23	15	36
ACJ2750	M27 × 1.5	50	200	130.2	14.5	6	8	23	15	36



タイプ/記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ACJ3325	M33 × 1.5	25	150.5	74.5	16	10	10	27.8	15	41	25
ACJ3350	M33 × 1.5	50	215.5	114.5	16	10	10	27.8	15	41	25
ACJ3625	M36 × 1.5	25	150.5	74.5	16	10	10	27.8	15	46	25
ACJ3650	M36 × 1.5	50	215.5	114.5	16	10	10	27.8	15	46	25
ACJ4225	M42 × 1.5	25	157	79	16	12	12	34.8	15	50	25
ACJ4250	M42 × 1.5	50	222	119	16	12	12	34.8	15	50	25
ACJ4275	M42 × 1.5	75	287	159	16	12	12	34.8	15	50	25

■ 金具

金具使用実例




注文記号

F-ACA 08-LM




メネジ規格
08:M8
10:M10
12:M12
14:M14
20:M20
25:M25
27:M27
33:M33
36:M36
42:M42

金具外形寸法図




タイプ/記号	A	B	C
F-ACA08-LM	M8 × 1.0	11	14
F-ACA10-LM	M10 × 1.0	14	16
F-ACA12-LM	M12 × 1.0	17	20




タイプ/記号	A	B	C	D
F-ACA14-LM	M14 × 1.5	19	27	18
F-ACA20-LM	M20 × 1.5	26	35	25
F-ACA25-LM	M25 × 1.5	32	45	31
F-ACA27-LM	M27 × 1.5	36	50	35
F-ACA33-LM	M33 × 1.5	41	80	40
F-ACA36-LM	M36 × 1.5	46	80	45

F-ACA36-FA



F-ACA42-FA



金具適用表

金具タイプ	適用ショックアブソーバ
F-ACA08-LM	ACA0806
F-ACA10-LM	ACA1007、ACJ1007
F-ACA12-LM	ACA1210、ACJ1210
F-ACA14-LM	ACA1412、ACJ1412
F-ACA20-LM	ACA2020、ACA2040、ACJ2020
F-ACA25-LM	ACA2525、ACA2550、ACJ2525、ACJ2550
F-ACA27-LM	ACA2725、ACA2750、ACJ2725、ACJ2750
F-ACA33-LM	ACA3325、ACA3350、ACJ3325、ACJ3350
F-ACA36-LM	ACA3625、ACA3650、ACJ3625、ACJ3650
F-ACA36-FA	ACA3625、ACA3650、ACJ3625、ACJ3650
F-ACA42-FA	ACJ4225、ACJ4250、ACJ4275