


## エルボ (L)

単位: mm




| 呼 び     | 中心から端面までの距離 |
|---------|-------------|
|         | A           |
| 1/8     | 17          |
| 1/4     | 19          |
| 3/8     | 23          |
| ● 1/2   | 27          |
| ● 3/4   | 32          |
| ● 1     | 38          |
| ● 1 1/4 | 46          |
| ● 1 1/2 | 48          |
| ● 2     | 57          |
| 2 1/2   | 69          |
| 3       | 78          |
| 4       | 97          |
| 5       | 113         |
| 6       | 132         |

2 1/2以上はバンド付品です。  
●印はバンド品もございます。

## 径違いエルボ (RL)

単位: mm




| 呼 び<br>①×②      | 中心から端面までの距離 |    | 呼 び<br>①×②    | 中心から端面までの距離 |     |
|-----------------|-------------|----|---------------|-------------|-----|
|                 | A           | B  |               | A           | B   |
| ○※ 1/4 × 1/8    | 17          | 19 | 2 × 1         | 44          | 51  |
| 3/8 × 1/4       | 20          | 22 | 2 × 1 1/4     | 48          | 54  |
| 1/2 × 1/4       | 24          | 24 | 2 × 1 1/2     | 52          | 55  |
| 1/2 × 3/8       | 26          | 25 | ☆ 2 1/2 × 3/4 | 44          | 59  |
| 3/4 × 3/8       | 28          | 28 | 2 1/2 × 1     | 48          | 60  |
| 3/4 × 1/2       | 29          | 30 | 2 1/2 × 1 1/4 | 52          | 62  |
| 1 × 3/8         | 30          | 31 | 2 1/2 × 1 1/2 | 55          | 62  |
| 1 × 1/2         | 32          | 33 | 2 1/2 × 2     | 60          | 65  |
| ● 1 × 3/4       | 34          | 35 | 3 × 1         | 50          | 68  |
| 1 1/4 × 1/2     | 34          | 38 | 3 × 1 1/4     | 55          | 70  |
| ● 1 1/4 × 3/4   | 38          | 40 | 3 × 1 1/2     | 58          | 72  |
| ● 1 1/4 × 1     | 40          | 42 | 3 × 2         | 62          | 72  |
| 1 1/2 × 1/2     | 35          | 42 | 3 × 2 1/2     | 72          | 75  |
| ● 1 1/2 × 3/4   | 38          | 43 | ☆ 4 × 1 1/2   | 63          | 86  |
| ● 1 1/2 × 1     | 41          | 45 | 4 × 2         | 69          | 87  |
| ● 1 1/2 × 1 1/4 | 45          | 48 | 4 × 2 1/2     | 78          | 90  |
| 2 × 1/2         | 38          | 48 | 4 × 3         | 83          | 91  |
| 2 × 3/4         | 41          | 49 | 5 × 4         | 100         | 111 |

2 1/2以上及び○印はバンド付品です。  
※印がついている品種はJIS規格に規定されていません。  
●印はバンド品もございます。  
☆印は株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

## 45° エルボ (45L)

単位: mm




| 呼 び     | 中心から端面までの距離 |
|---------|-------------|
|         | A45°        |
| ○ 1/8   | 16          |
| ○ 1/4   | 17          |
| 3/8     | 19          |
| ● 1/2   | 21          |
| ● 3/4   | 25          |
| ● 1     | 29          |
| ● 1 1/4 | 34          |
| ● 1 1/2 | 37          |
| ● 2     | 42          |
| 2 1/2   | 49          |
| 3       | 54          |
| 4       | 65          |
| 5       | 74          |
| 6       | 82          |

2 1/2以上及び○印はバンド付品です。  
●印はバンド品もございます。

## めすおすエルボ (SL)


(ストリートエルボ)



| 呼 び   | めすおすエルボ<br>中心から端面までの距離 |     |
|-------|------------------------|-----|
|       | A                      | B   |
| 1/8   | 17                     | 26  |
| 1/4   | 19                     | 30  |
| 3/8   | 23                     | 35  |
| 1/2   | 27                     | 40  |
| 3/4   | 32                     | 47  |
| 1     | 38                     | 54  |
| 1 1/4 | 46                     | 62  |
| 1 1/2 | 48                     | 68  |
| 2     | 57                     | 79  |
| 2 1/2 | 69                     | 92  |
| 3     | 78                     | 104 |
| 4     | 97                     | 126 |

## 径違いめすおすエルボ (RSL)


(径違いストリートエルボ)



| 呼 び<br>①×② | 径違いめすおすエルボ<br>中心から端面までの距離 |    |
|------------|---------------------------|----|
|            | A                         | B  |
| 3/4 × 1/2  | 29                        | 44 |
| 1 × 3/4    | 34                        | 51 |

## 45°めすおすエルボ (45SL)

(45ストリートエルボ)



| 呼 び | 45°めすおすエルボ<br>中心から端面までの距離 |      |
|-----|---------------------------|------|
|     | A45°                      | B45° |
| 3/4 | 25                        | 36   |
| 1   | 29                        | 42   |