


T (T)

単位：mm




呼 び	中心から端面までの距離	
	A	B
	A	
1/8	17	
1/4	19	
3/8	23	
● 1/2	27	
● 3/4	32	
● 1	38	
● 1 1/4	46	
● 1 1/2	48	
● 2	57	
2 1/2	69	
3	78	
4	97	
5	113	
6	132	

2 1/2以上はバンド付品です。
●印はバンド品もごさいます。

径違いT (枝径の小さいもの) (RT)

単位：mm




呼 び	中心から端面までの距離		呼 び	中心から端面までの距離		呼 び	中心から端面までの距離	
	A	B		A	B		A	B
○* 1/4 x 1/4 x 1/8	17	19	● 2 x 2 x 3/8	37	46	4 x 4 x 1	57	83
○ 3/8 x 3/8 x 1/8	19	21	● 2 x 2 x 1/2	38	48	4 x 4 x 1 1/4	61	86
○ 3/8 x 3/8 x 1/4	20	22	● 2 x 2 x 3/4	41	49	4 x 4 x 1 1/2	63	86
○ 1/2 x 1/2 x 1/4	24	24	● 2 x 2 x 1	44	51	4 x 4 x 2	69	87
○ 1/2 x 1/2 x 3/8	26	25	● 2 x 2 x 1 1/4	48	54	4 x 4 x 2 1/2	78	90
○ 3/4 x 3/4 x 1/4	25	27	● 2 x 2 x 1 1/2	52	55	4 x 4 x 3	83	91
○ 3/4 x 3/4 x 3/8	28	28	● 2 1/2 x 2 1/2 x 1/2	41	57	5 x 5 x 3/4	55	96
○ 1 x 1 x 1/4	28	31	● 2 1/2 x 2 1/2 x 3/4	44	58	5 x 5 x 1 1/2	66	100
○ 1 x 1 x 3/8	30	31	○ 2 1/2 x 2 1/2 x 1	48	60	5 x 5 x 2	72	103
○ 1 x 1 x 1/2	32	33	○ 2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/4	52	62	5 x 5 x 2 1/2	81	105
○ 1 x 1 x 3/4	34	35	○ 2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2	55	62	5 x 5 x 3	87	107
○ 1 1/4 x 1 1/4 x 3/8	33	36	○ 2 1/2 x 2 1/2 x 2	60	65	5 x 5 x 4	100	111
○ 1 1/4 x 1 1/4 x 1/2	34	38	○ 3 x 3 x 1/2	43	65	6 x 6 x 1 1/2	70	115
○ 1 1/4 x 1 1/4 x 3/4	38	40	○ 3 x 3 x 3/4	46	66	6 x 6 x 2 1/2	85	118
○ 1 1/4 x 1 1/4 x 1	40	42	○ 3 x 3 x 1	50	68	6 x 6 x 3	92	120
○ 1 1/2 x 1 1/2 x 3/8	34	40	○ 3 x 3 x 1 1/4	55	70	6 x 6 x 4	102	125
○ 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2	35	42	○ 3 x 3 x 1 1/2	58	72	6 x 6 x 5	116	128
○ 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4	38	43	○ 3 x 3 x 2	62	72			
○ 1 1/2 x 1 1/2 x 1	41	45	○ 3 x 3 x 2 1/2	72	75			
○ 1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4	45	48	○ 4 x 4 x 1/2	51	79			
			○ 4 x 4 x 3/4	54	80			

●呼びは◎を省略してもよいです。(呼び◎×◎)

2 1/2以上及び○印はバンド付品です。
※印がついている品種はJIS規格に規定されていません。
●印はバンド品もごさいます。

径違いT (枝径の大きいもの・通しの異なるもの) (BRT)

単位：mm



呼 び	中心から端面までの距離			呼 び	中心から端面までの距離			呼 び	中心から端面までの距離			呼 び	中心から端面までの距離		
	A	B	C		A	B	C		A	B	C		A	B	C
○ 1/2 x 1/2 x 3/4	30	30	30	○ 1/4 x 1 x 2	54	51	48	○ 2 x 1 x 1 1/2	52	45	55	○ 2 1/2 x 2 x 1 1/2	55	52	62
○ 3/4 x 1/2 x 1/2	30	27	30	○ 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2	48	48	45	○ 2 x 1 x 2	57	52	57	○ 2 1/2 x 2 x 2	60	57	65
○ 3/4 x 1/2 x 3/4	32	30	32	○ 1/4 x 1 1/4 x 2	52	52	48	○ 2 x 1 1/4 x 1	44	40	51	○ 2 1/2 x 2 x 2 1/2	69	65	69
○ 3/4 x 3/4 x 1	35	35	34	○ 1 1/2 x 3/4 x 3/4	38	32	43	○ 2 x 1 1/4 x 1 1/4	48	46	54	○ 2 1/2 x 2 1/2 x 3	75	75	70
○ 3/4 x 3/4 x 1 1/4	40	40	38	○☆ 1 1/2 x 3/4 x 1	41	35	45	○ 2 x 1 1/4 x 1 1/2	52	48	55	○ 3 x 2 x 2	62	57	72
○ 1 x 1/2 x 1/2	32	27	33	○ 1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	48	43	48	○ 2 x 1 1/4 x 2	57	54	57	○ 3 x 2 x 3	78	72	78
○ 1 x 1/2 x 1	38	34	38	○ 1 1/2 x 1 x 1	41	37	45	○ 2 x 1 1/4 x 2 1/2	65	62	60	○ 3 x 2 1/2 x 1 1/2	58	55	72
○ 1 x 3/4 x 1	32	29	33	○ 1 1/2 x 1 x 1 1/4	45	42	48	○ 2 x 1 1/2 x 1/2	38	35	48	○ 3 x 2 1/2 x 2	62	60	72
○ 1 x 3/4 x 3/4	34	32	35	○ 1 1/2 x 1 x 1 1/2	48	45	48	○ 2 x 1 1/2 x 3/4	41	38	50	○ 3 x 2 1/2 x 2 1/2	72	69	75
○ 1 x 3/4 x 1	38	35	38	○ 1 1/2 x 1 x 2	55	51	52	○ 2 x 1 1/2 x 1	45	42	52				
○ 1 x 1 x 1 1/4	42	42	40	○ 1 1/2 x 1 1/4 x 1/2	35	34	42	○ 2 x 1 1/2 x 1 1/4	49	46	54				
○ 1 x 1 x 1 1/2	45	45	42	○ 1 1/2 x 1 1/4 x 3/4	38	38	43	○ 2 x 1 1/2 x 1 1/2	52	48	55				
○ 1 x 1 x 2	51	51	44	○ 1 1/2 x 1 1/4 x 1	41	40	45	○ 2 x 1 1/2 x 2	57	55	57				
○☆ 1 1/4 x 1/2 x 3/4	37	30	40	○ 1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/4	45	44	48	○ 2 x 1 1/2 x 2 1/2	65	62	60				
○ 1 1/4 x 3/4 x 3/4	37	32	40	○ 1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	48	48	48	○ 2 x 2 x 2 1/2	65	65	60				
○ 1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	46	40	46	○ 1 1/2 x 1 1/4 x 2	55	54	52	○ 2 x 2 x 3	72	72	62				
○ 1 1/4 x 1 x 1/2	34	32	38	○ 1 1/2 x 1 1/2 x 2	54	54	52	○*☆ 2 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4	52	45	62				
○ 1 1/4 x 1 x 3/4	37	34	40	○ 1 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2	62	62	55	○ 2 1/2 x 1 1/2 x 2	60	55	65				
○ 1 1/4 x 1 x 1	40	38	42	○ 2 x 3/4 x 2	57	49	57	○ 2 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2	69	62	69				
○ 1 1/4 x 1 x 1 1/4	46	42	46	○ 2 x 1 x 1	44	38	51	○ 2 1/2 x 2 x 1	48	44	60				
○ 1 1/4 x 1 x 1 1/2	48	45	45	○ 2 x 1 x 1 1/4	48	42	54	○ 2 1/2 x 2 x 1 1/4	52	48	62				

○印はバンド付品です。
※印がついている品種はJIS規格に規定されていません。(一財)日本消防設備安全センター認定品です。
☆印は株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。