


MFS ミニヘルール

材質 316L



SIZE	D	C
8A	13.8	10.5
10A	17.3	14.0
15A	21.7	17.5




MFB ミニブラインドヘルール

材質 316L



SIZE	A
8A	34
10A	34
15A	34




MEL-W ミニ90°エルボ

材質 316L



SIZE	D	A
8A	13.8	38
10A	17.3	38
15A	21.7	38




MEQ-W ミニ45°エルボ

材質 316L



SIZE	D	A
8A	13.8	14.8
10A	17.3	14.8
15A	21.7	14.8




MTE-W ミニチーズ

材質 316L



SIZE	D	A
8A	13.8	38
10A	17.3	38
15A	21.7	38




MEL-F ミニヘルール90°エルボ

材質 316L



SIZE	A
8A	55
10A	55
15A	55



片ヘルールエルボも製作可能です。


MTE-F ミニヘルールチーズ

材質 316L



一方・二方ヘルールチーズも製作可能です。

SIZE	A
8A	55
10A	55
15A	55




MRC-F ミニヘルールレデューサー

材質 316L



偏心タイプもあります。



SIZE	L
1.5S×15A	76.1
1.5S×10A	76.1
1.5S×8A	76.1
1S×15A	76.1
1S×10A	76.1
1S×8A	76.1
15A×10A	72.1
15A×8A	72.1
10A×8A	72.1


M3K ミニ3Kクランプ

材質 304



2Hタイプもあります。

SIZE	D	A	B
8A	45	77	75
10A	45	77	75
15A	45	77	75



MGT ミニヘルールガスケット

材質 NBR/EPDM/シリコン/バイトン/PTFE



SIZE	A
8A	34
10A	34
15A	34

