


ティーエルユニオン(NPT)

TL



チューブ(ミリサイズ)とNPTおねじ

品番	A 呼び径		T	D		W		N		E		N1		I
	mm			mm	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
VUWTL-6AN-V	6		1/8NPT	4.8	1/2	12.7	19.6	27	18.8	15.3				
VUWTL-6BN-V	6		1/4NPT	4.8	1/2	12.7	19.6	27	23.4	15.3				
VUWTL-8AN-V	8		1/8NPT	4.8	5/8	15.9	22.4	29.9	20.8	16.2				
VUWTL-8BN-V	8		1/4NPT	6.4	5/8	15.9	22.4	29.9	25.4	16.2				
VUWTL-10BN-V	10		1/4NPT	7.1	13/16	20.6	25.9	33.5	28.2	17.2				
VUWTL-12BN-V	12		1/4NPT	7.1	13/16	20.6	25.9	36	28.2	22.8				
VUWTL-12CN-V	12		3/8NPT	9.5	13/16	20.6	25.9	36	28.2	22.8				
VUWTL-12DN-V	12		1/2NPT	9.5	13/16	20.6	25.9	36	33	22.8				
VUWTL-16DN-V	16		1/2NPT	11.9	15/16	23.8	28	38.1	35	24.4				

チューブ(インチサイズ)とNPTおねじ

品番	A 呼び径		T	D		W		N		E		N1		I	
	in	mm		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm		
VUWTL-3.2AN-V	1/8	3.17	1/8NPT	0.09	2.3	7/16	11.1	0.67	17	0.93	23.6	0.7	17.8	0.5	12.7
VUWTL-3.2BN-V	1/8	3.17	1/4NPT	0.09	2.3	1/2	12.7	0.71	18	0.97	24.6	0.92	23.4	0.5	12.7
VUWTL-4.8AN-V	3/16	4.76	1/8NPT	0.12	3.1	7/16	11.1	0.7	17.8	0.96	24.4	0.7	17.8	0.54	13.7
VUWTL-6.35AN-V	1/4	6.35	1/8NPT	0.19	4.8	1/2	12.7	0.77	19.6	1.06	27	0.74	18.8	0.6	15.2
VUWTL-6.35BN-V	1/4	6.35	1/4NPT	0.19	4.8	1/2	12.7	0.77	19.6	1.06	27	0.92	23.4	0.6	15.2
VUWTL-7.93AN-V	5/16	7.93	1/8NPT	0.19	4.8	5/8	15.9	0.88	22.4	1.17	29.8	0.82	20.8	0.64	16.3
VUWTL-9.52BN-V	3/8	9.52	1/4NPT	0.28	7.1	5/8	15.9	0.91	23.1	1.2	30.5	1	25.4	0.66	16.8
VUWTL-9.52CN-V	3/8	9.52	3/8NPT	0.28	7.1	13/16	20.6	1.02	25.9	1.31	33.3	1.11	28.2	0.66	16.8
VUWTL-12.7CN-V	1/2	12.7	3/8NPT	0.38	9.5	13/16	20.6	1.02	25.9	1.42	36	1.11	28.2	0.9	22.9
VUWTL-12.7DN-V	1/2	12.7	1/2NPT	0.41	10.4	13/16	20.6	1.02	25.9	1.42	36	1.3	33	0.9	22.9
VUWTL-15.88DN-V	5/8	15.87	1/2NPT	0.47	11.9	15/16	23.8	1.1	27.9	1.5	38	1.38	35.1	0.96	24.4
VUWTL-19.05EN-V	3/4	19.05	3/4NPT	0.62	15.8	1 1/16	27	1.17	29.7	1.57	39.8	1.45	36.8	0.96	24.4

参照ねじ規格:

アメリカ管用ねじ

NPTねじ(アメリカ管用ねじ)は

ANSI B1.20.1の仕様で製作されています。

※'D' - 寸法は最小穴径です。 ※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。