



UKF
テーパ穴(アダプタ式)
 d_1 20 ~ (60) mm



軸径 (mm)	寸 法 (mm)									取付け ボルト の呼び	ユニット 呼び番号	適 用 軸受箱 (普通品)	
d_1	L	A	J	N	A_1	A_2	A_0	B_1	d_e (最小)				
20	95	27	70	12	13	16	36	35	30	M10	UKF205	F205	
	108	30	83	12	13	18	39.5	35	30	M10	UKFX05	FX05	
	110	29	80	16	13	16	37.5	35	—	M14	UKF305	F305	
25	108	31	83	12	13	18	39.5	38	36	M10	UKF206	F206	
	117	34	92	16	14	19	42	38	36	M14	UKFX06	FX06	
	125	32	95	16	15	18	41	38	—	M14	UKF306	F306	
30	117	34	92	14	15	19	43	43	41	M12	UKF207	F207	
	130	38	102	16	14	21	47	43	41	M14	UKFX07	FX07	
	135	36	100	19	16	20	45.5	43	—	M16	UKF307	F307	
35	130	36	102	16	15	21	48	46	46	M14	UKF208	F208	
	137	40	105	19	14	22	50	46	46	M16	UKFX08	FX08	
	150	40	112	19	17	23	50.5	46	—	M16	UKF308	F308	
40	137	38	105	16	16	22	51	50	52	M14	UKF209	F209	
	143	40	111	19	14	23	52	50	52	M16	UKFX09	FX09	
	160	44	125	19	18	25	55	50	—	M16	UKF309	F309	
45	143	40	111	16	16	22	52	55	58	M14	UKF210	F210	
	162	44	130	19	20	26	58	55	58	M16	UKFX10	FX10	
	175	48	132	23	19	28	60	55	—	M20	UKF310	F310	
50	162	43	130	19	18	25	57	59	64	M16	UKF211	F211	
	175	49	143	19	20	29	64.5	59	64	M16	UKFX11	FX11	
	185	52	140	23	20	30	64	59	—	M20	UKF311	F311	
55	175	48	143	19	18	29	65.5	62	69	M16	UKF212	F212	
	187	59	149	19	21	34	70.5	62	69	M16	UKFX12	FX12	
	195	56	150	23	22	33	69.5	62	—	M20	UKF312	F312	
60	187	50	149	19	22	30	67.5	65	74	M16	UKF213	F213	
	187	59	149	19	21	34	73.5	65	74	M16	UKFX13	FX13	

備考) 1. ユニット呼び番号およびカバー付きユニットの呼び番号には、内径番号の後にはめあい記号が付きます。(62頁の表 10.5 参照)
 2. 適用するグリースニップルの呼びを次に示します。
 A-1/4-28UNF..... 205~210, X05~X09, 305~308
 A-R1/8..... 211~218, X10~X20, 309~328
 3. アダプタ付きユニットおよびアダプタ付き軸受の呼び番号は、寸法表の呼び番号の後に適用するアダプタの呼び番号を付記します
 (呼び番号例 UKF206J+H2306X、UK206+H2306X)。