







コンタクト数

3+

10 A 230/400 V 4 kV 3
10 A 250 V 4 kV 3

Han A

名称	導体断面積 (mm ²)	部品番号		図 (寸法 単位: mm)
		オス	メス	
Han A®, Han-Quick Lock®接続, コンタクトの面: 銀メッキ  スライド (青)	0.5 ... 2.5	09 20 003 2633	09 20 003 2733	
Han A®, Han-Quick Lock®接続, コンタクトの面: 銀メッキ  スライド (黒)	0.25 ... 1.5	09 20 003 2634	09 20 003 2734	
Han A®, ネジ端子, コンタクトの面: 銀メッキ 	0.75 ... 1.5	09 20 003 2611	09 20 003 2711	 コンタクトの配列 (結線側から見た図) ストリップ長さ 4.5 mm 締付けトルク 0.25 Nm