





クリンプコンタクト シリーズ	部品番号				mm ²	AWG	クリンピングマシン								
	オスコンタクト 銀メッキ	メスコンタクト 銀メッキ	オスコンタクト 金メッキ	メスコンタクト 金メッキ			09 99 000 0314	09 99 000 0307	09 98 000 6901 ¹⁾	09 98 000 6902 ¹⁾	09 98 000 6903 ¹⁾	09 98 000 6907 ¹⁾	09 98 000 9001	09 98 000 9002	09 98 000 9003
Han D® シグナルコンタクト 09 15 000 	6107	6207	6127	6227	0.14 - 0.25	26 - 24	x		x ²⁾				x		
	6104	6204	6124	6224											
	6107	6207	6127	6227	0.37	22	x		x				x		
	6104	6204	6124	6224					x		x				x
	6103	6203	6123	6223	0.5	20	x		x				x		
	6105	6205	6125	6225	0.75	18	x		x				x		
	6102	6202	6122	6222	1.0	18	x		x				x		
	6101	6201	6121	6221	1.5	16	x		x				x		
	6106	6206	6126	6226	2.5	14			x				x		
Han E® パワーコンタクト 09 33 000 	6127	6227	6117	6217	0.14 - 0.37	26 - 22	x			x ²⁾					x
	6121	6220	6122	6222	0.5	20	x			x					x
	6114	6214	6115	6215	0.75	18	x			x					x
	6105	6205	6118	6218	1.0	18	x			x					x
	6104	6204	6116	6216	1.5	16	x			x					x
	6102	6202	6123	6223	2.5	14	x			x					x
	6106	6206			3.0	12	x			x					x
	6107	6207	6119	6221	4.0	12	x			x					x
Han-Yellock® パワーコンタクト 11 05 000 	6101	6201	6121	6221	0.14 - 0.37	26 - 22								x	
	6102	6202	6122	6222	0.5	20								x	
	6103	6203	6123	6223	0.75	18								x	
	6104	6204	6124	6224	1.0	18								x	
	6105	6205	6125	6225	1.5	16								x	
	6106	6206	6126	6226	2.5	14								x	
	6107	6207	6127	6227	3.0	12								x ³⁾	
	6108	6208	6128	6228	4.0	12								x ³⁾	
Han® C パワーコンタクト 09 32 000 	6104	6204			1.5	16	x	x			x				x
	6105	6205			2.5	14	x	x			x				x
	6107	6207			4.0	12	x	x			x				x
	6108	6208			6.0	10		x			x				x
	6109	6209			10.0	8		x							x

1) TK-M ベースマシン09 98 000 6900 が必要
 2) 電線による
 3) 修正を伴う09 98 503 6900のみ