


□印の継手基材はJIS B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手附属書Aに規定されているアイテムですが、弊社のJIS認証登録範囲に未登録です。JIS認証登録の詳細に関しては弊社までお問い合わせください。
 ◇印の継手基材はJIS B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手附属書Aに規定されておりますが、寸法は当社標準寸法です。またJIS認証登録品ではありません。
 ○印は受注生産品です。

11 径違いT(バンド付) (枝径だけ異なるもの) (WS-BRT)

Tees banded, reducing



単位 mm

呼び径 (A)	呼び(B) ①×②×③	中心から端面までの距離	
		A	B
20×20×15	3/4×3/4×1/2	29	30
25×25×15	1×1×1/2	32	33
25×25×20	1×1×3/4	34	35
32×32×15	1 1/4×1 1/4×1/2	34	38
32×32×20	1 1/4×1 1/4×3/4	38	40
32×32×25	1 1/4×1 1/4×1	40	42
40×40×15	1 1/2×1 1/2×1/2	35	42
40×40×20	1 1/2×1 1/2×3/4	38	43
40×40×25	1 1/2×1 1/2×1	41	45
40×40×32	1 1/2×1 1/2×1 1/4	45	48
50×50×15	2×2×1/2	38	48
50×50×20	2×2×3/4	41	49
50×50×25	2×2×1	44	51
50×50×32	2×2×1 1/4	48	54
50×50×40	2×2×1 1/2	52	55
65×65×15	2 1/2×2 1/2×1/2	41	57
65×65×20	2 1/2×2 1/2×3/4	44	58
65×65×25	2 1/2×2 1/2×1	48	60
65×65×32	2 1/2×2 1/2×1 1/4	52	62
65×65×40	2 1/2×2 1/2×1 1/2	55	62
65×65×50	2 1/2×2 1/2×2	60	65
□ 80×80×15	3×3×1/2	43	65
80×80×20	3×3×3/4	46	66
80×80×25	3×3×1	50	68
80×80×32	3×3×1 1/4	55	70
80×80×40	3×3×1 1/2	58	72

呼び径 (A)	呼び(B) ①×②×③	中心から端面までの距離	
		A	B
80×80×50	3×3×2	62	72
80×80×65	3×3×2 1/2	72	75
◇ 100×100×15	4×4×1/2	50	79
100×100×20	4×4×3/4	54	80
100×100×25	4×4×1	57	83
100×100×32	4×4×1 1/4	61	86
100×100×40	4×4×1 1/2	63	86
100×100×50	4×4×2	69	87
100×100×65	4×4×2 1/2	78	90
100×100×80	4×4×3	83	91
○ 125×125×20	5×5×3/4	55	96
○ 125×125×25	5×5×1	60	97
○ 125×125×32	5×5×1 1/4	62	100
○ 125×125×40	5×5×1 1/2	66	100
○ 125×125×50	5×5×2	72	103
○ 125×125×65	5×5×2 1/2	81	105
○ 125×125×80	5×5×3	87	107
○ 125×125×100	5×5×4	100	111
○ 150×150×25	6×6×1	64	110
○ 150×150×32	6×6×1 1/4	67	113
○ 150×150×40	6×6×1 1/2	70	115
○ 150×150×50	6×6×2	75	116
○ 150×150×65	6×6×2 1/2	85	118
○ 150×150×80	6×6×3	92	120
○ 150×150×100	6×6×4	102	125
○ 150×150×125	6×6×5	116	128

12 ブッシング (WS-BU)

Bushings



(呼び 3/4~6)

単位 mm

呼び径 (A)	呼び(B) ①×②	二面幅 B		L	E
		六角	八角		
20×15	3/4×1/2	32		24	18
25×15	1×1/2	38		27	20
25×20	1×3/4	38		27	20
32×15	1 1/4×1/2	46		30	22
32×20	1 1/4×3/4	46		30	22
32×25	1 1/4×1	46		30	22
40×15	1 1/2×1/2	54		32	23
40×20	1 1/2×3/4	54		32	23
40×25	1 1/2×1	54		32	23
40×32	1 1/2×1 1/4	54		32	23
50×15	2×1/2		63	36	25
50×20	2×3/4		63	36	25
50×25	2×1		63	36	25
50×32	2×1 1/4		63	36	25
□ 50×40	2×1 1/2		63	36	25
□ 65×15	2 1/2×1/2		80	39	28
□ 65×20	2 1/2×3/4		80	39	28
65×25	2 1/2×1		80	39	28
65×32	2 1/2×1 1/4		80	39	28
65×40	2 1/2×1 1/2		80	39	28
65×50	2 1/2×2		80	39	28
□ 80×15	3×1/2		95	44	32
□ 80×20	3×3/4		95	44	32

呼び径 (A)	呼び(B) ①×②	二面幅 B		L	E
		六角	八角		
80×25	3×1		95	44	32
80×32	3×1 1/4		95	44	32
80×40	3×1 1/2		95	44	32
80×50	3×2		95	44	32
80×65	3×2 1/2		95	44	32
□ 100×15	4×1/2		120	51	37
□ 100×20	4×3/4		120	51	37
□ 100×25	4×1		120	51	37
□ 100×32	4×1 1/4		120	51	37
100×40	4×1 1/2		120	51	37
100×50	4×2		120	51	37
100×65	4×2 1/2		120	51	37
100×80	4×3		120	51	37
□ ○ 125×50	5×2		145	57	42
□ ○ 125×65	5×2 1/2		145	57	42
○ 125×80	5×3		145	57	42
□ ○ 150×40	6×1 1/2		170	64	46
□ ○ 150×50	6×2		170	64	46
□ ○ 150×65	6×2 1/2		170	64	46
○ 150×80	6×3		170	64	46
○ 150×100	6×4		170	64	46
○ 150×125	6×5		170	64	46