

RG,RGS,RGPA 回転 グリップ

標準 在庫品

RHS

SUS


材質の特性
P.2231

Original ELESA Model I.281+x, I.301+x, I.780+x

elesa




RG



RG




RGS



RGS



RGPA



RGPA RGPA-SUS

タイプ	グリップ	シャンク
RG RGS	フェノール樹脂 (RG28のみポリアミド) 光沢仕上げ ブラック	SUM22L 亜鉛メッキ
RGPA RGPA-SUS	ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック	SUS303

RG

品番	D	M	D ₁	H	L	W	質量 (g)
RG 28	14	M 6×1	11	28	10	3	13
RG 40	18		15	40	13		27
RG 50	21		17	50	13		37
RG 65	23	M 8×1.25	19	65	15	4	75
RG 80	26	M10×1.5	21	80	17	5	98
RG 90	28		22	90			118
RG115	29		23	116			143