

CP151

クランプユニット(ダブルタイプ)

標準在庫品

RoHS

イマオ
WEB 製品ムービー公開


IMAO



CP151 -06050



CP151 -08080, 12125, 16160



ボディ	クランプナット	クランプスクリュー
SCM440 高周波焼入 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜

品番	D	H (±0.01)	D ₁	L	H ₁	W	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (kg)
CP151-06050	30	50	15	34.5	12.5	3	5	4	0.2
CP151-08080	40	80	22	46	20	4	8	8	0.7
CP151-12125	60	125	32	69	30	6	15	22	2.6
CP151-16160	80	160	44	91	40	8	25	50	5.8

関連製品ページ

- CP150 クランプユニット(フランジタイプ) (P. 1484 参照)
- CP152 クランプユニット(シングルタイプ) (P. 1488 参照)

- CP155-L テーパークランプボルト(基準タイプ) (P. 1490 参照)
- CP155-D テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) (P. 1490 参照)
- CP156 クランプボルト (P. 1492 参照)

ワークのかさ上げをしたい場合に

- CP155-LS テーパークランプボルト(基準タイプ スパースー付き) (P. CP155-LS 参照)
- CP155-DS テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スパースー付き) (P. CP155-DS 参照)
- CP156-S クランプボルト(スパースー付き) (P. CP156-S 参照)

技術データ

許容加工負荷・許容ワーク重量 (P. 1482 参照)