


CP159

ストレートブッシュ

標準在庫品 

IMAO




本体
SK95 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上

品番	d	D (h6)	H	質量 (g)	適用 クランプユニット
CP159-06001	6	8	11	2	CP152-06032
CP159-08001	8.5	12	15	7	CP152-08050
CP159-12001	12.5	18	22	22	CP152-12080
CP159-16001	16.5	22	28	35	CP152-16100

使用例・使用方法

CP152 クランプユニット(シングルタイプ)のベースプレートへの取付け(位置決め)にご使用ください。(P. 1488 参照)

■ベースプレート穴加工図




品番	d (H7)	Lf
CP159-06001	8	6.5
CP159-08001	12	8.5
CP159-12001	18	12.5
CP159-16001	22	16.5


関連製品ページ

- CP152 クランプユニット(シングルタイプ) (P. 1488 参照)
- CP155-L テーパークランプボルト(基準タイプ) (P. 1490 参照)
- CP155-D テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) (P. 1490 参照)
- CP156 クランプボルト (P. 1492 参照)

■ベースプレート穴ピッチ公差



■使用例



- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル & グリップ
- インジケータ & スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ & ラッチ
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスターフット & キャスタ
- テンショナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー & 防振部品
- プランジャー
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ & ストッパー
- サポーター & スパース
- ワークグリップ
- ボルト & ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- パイプ & パキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス