



ジョイントシリーズ


単位 mm

継手部品

No.21～28はメッキ無のみとなります。

■材質 黄銅棒C3604


No.26 中間ソケット (Rc×G)



規格	ネジD	ネジD1	L	L1	L2	六角対辺
No.26×1/8	Rc1/8	G1/8	20	10	10	14
No.26×1/4	Rc1/4	G1/4	26	13	13	17
No.26×3/8	Rc3/8	G3/8	30	15	15	21
No.26×1/2	Rc1/2	G1/2	36	18	18	26
No.26×1/8×1/4	Rc1/8	G1/4	23	10	13	17
No.26×1/4×3/8	Rc1/4	G3/8	27	13	14	21
No.26×3/8×1/2	Rc3/8	G1/2	33	15	18	26
No.26×1/4×1/8	Rc1/4	G1/8	23	13	10	17
No.26×3/8×1/4	Rc3/8	G1/4	27	14	13	21
No.26×1/2×3/8	Rc1/2	G3/8	33	18	15	26

Gネジ側には、六角角径にV溝があります。


No.27 中間ニップルソケット (R×G)



規格	ネジD	ネジD1	L	L1	L2	六角対辺
No.27×1/8	R1/8	G1/8	19	8	11	12
No.27×1/4	R1/4	G1/4	25	11	14	17
No.27×3/8	R3/8	G3/8	28	12	16	21
No.27×1/2	R1/2	G1/2	34	15	19	26
No.27×1/8×1/4	R1/8	G1/4	22	8	14	17
No.27×1/4×1/8	R1/4	G1/8	22	11	11	14
No.27×1/4×3/8	R1/4	G3/8	27	11	16	21
No.27×3/8×1/4	R3/8	G1/4	26	12	14	17
No.27×3/8×1/2	R3/8	G1/2	31	12	19	26
No.27×1/2×3/8	R1/2	G3/8	31	15	16	22

Gネジ側には、六角角径にV溝があります。

No.28 ブッシング (R×G)



規格	ネジD	ネジD1	L	L1	L2	六角対辺
No.28×1/4×1/8	R1/4	G1/8	16.5	11	5.5	17
No.28×3/8×1/4	R3/8	G1/4	18	12	6	19
No.28×1/2×1/4	R1/2	G1/4	22	15	7	23
No.28×1/2×3/8	R1/2	G3/8	22	15	7	23


Gネジ側には、六角角径にV溝があります。

Y型・三ツ又ジョイント

■材質 黄銅棒C3604 ■表面処理 クロームメッキ

Y型ジョイント

袋ナット付竹の子ですのでホースの取外しが可能です。



規格	竹の子径	L
YJ1	6.8(1/8)	92
YJ2	8.7(1/4)	94.5
YJ3	11(3/8)	102

三ツ又ジョイント

ホースを直接接続するのに最適です。



規格	竹の子径	L
3MJ1	6.8(1/8)	52.5
3MJ2	8.7(1/4)	52.5
3MJ3	11(3/8)	63
※3MJ4	14.5(1/2)	73.5

※在庫僅少品