

アタッチメント付ローラチェーン



K1形アタッチメント

●ご注文No.表記例

40- 2L K1 240リンク

10ft



3m

チェーンNo.

編成

Type

ユニット



チェーンNo.	アタッチメント		プレート厚 T	D	アタッチメント				平均引張強さ kN(kgf)	最大許容張力 kN(kgf)
	編成	Type			A	B	C	K		
40	ALL	K1	1.5	3.6	12.7	9.5	7.9	17.4	17.2 (1,750)	2.75 (280)
50	2L		2.0	5.2	15.9	12.7	10.3	22.3	27.9 (2,850)	4.41 (450)
60	3L		2.4	5.2	19.05	15.9	11.9	27.2	39.5 (4,000)	6.28 (640)
80	4L		3.2	6.8	25.4	19.1	15.9	35.2	68.6 (7,000)	10.69 (1,090)

チェーンNo.	アタッチメント		概略重量 kg/m	ユニット							JL	
	1ヶ所当たり付加概略重量 g			リンク数	m	定箱入数 (本)	ALL ¥	2L ¥	3L ¥	4L ¥		K1 ¥
40	2.8		0.61	240L 3m	3	8	15,080	10,820	9,120	8,430	165	
50	6.2		1.01	192L 3m		5	17,930	13,080	11,240	10,820	240	
60	12.0		1.49	160L 3m		4	21,000	15,290	13,700	12,870	315	
80	26.0		2.50	120L 3m		3	30,330	22,250	19,620	18,270	445	



ご注文方法

チェーンNo. 編成 Type ユニット と数量



納期

当日発送(ユニットのみ)

※寸法切りは3日目発送となります。



ご注意

*アタッチメント付チェーンのOLはございません。

*寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。

モーターシリーズ
チェーン
アクセサリー
アイドラー
スプロケット
オイルシユス
伝動
コペヤチェーン
カップリング
樹脂レール
増速キャリア
タミシベルト
シャフトカラー
ピニオン
ラックギヤ
わけあり商品