




ご注文No.表記例



ニバイピッチローラチェーンは、伝動用ローラチェーンのピッチを2倍にしたチェーンです。各部はローラチェーン と同じ仕様で小形コンベヤーチェーンとして破断強度が高く耐久摩耗性にも優れたチェーンです。ローラにはR形 とS形があり、またアタッチメント付チェーンにはA1·2、K1·2、SA1·2、SK1·2があります。

	チェーンNo.		アタッチメント 編成 Type		ピッチ P	共通寸法				アタッチメント A1・A2				
	Type	ローラ形状	編成	Type	P	C	В	D	T	Α	K	G	S	
	C2040	S	ALL 2L	A1 A2	25.40	9.1	19.1	3.6	1.5	12.7	17.4	19.0	9.5	
	C2042	R				9.1	19.1	3.0	1.5	12.7	17.4	19.0	9.5	
	C2050	S			31.75	11.1	23.8	5.2	2.0	15.9	21.9	24.0	11.9	
	C2052	R				11.1	23.0	5.2	2.0	15.9	21.9	24.0	11.9	
·	C2060H	S			38.10	14.7	28.6	5.2	3.2	21.45	28.4	31.8	14.30	
	C2062H	R				14.7	20.0	5.2	3.2	21.45	20.4	31.0	14.50	
	C2080H	S			FO 00	10.1	20.1	C 0	4.0	07.0	27.0	41.1	10.10	
	C2082H	R			50.80	19.1	38.1	6.8	4.0	27.8	37.0	41.1	19.10	

チェー	ンNo.	平均	最大	アタッチメント	概略重量		儿				
Туре	ローラ 形状	引張強さ kN(kgf)	許容張力 kN(kgf)	1ヶ所当たり付加 概略重量 g	核哈里里 kg/m	リンク数	m	定箱入数 (本)	ALL ¥	2L¥	A1•A2 ¥
C2040 C2042	S R	17.2 (1,750)	2.63(270)	3	0.48 0.82	120L		10	7,810 9,920	5,700 7,770	190
C2050 C2052	S R	27.9 (2,850)	4.31(440)	7	0.79 1.25	96L		6	9,510 11,860	7,250 9,430	240
C2060H C2062H	S R	39.5 (4,000)	6.28(640)	16	1.43 2.11	80L	3	5 3	12,900 15,740	10,020 12,830	390
C2080H C2082H	S R	68.6 (7,000)	10.69 (1,090)	33	2.37 3.41	60L		3	18,730 22,530	14,560 19,210	645



チェーンNo.

編成

Туре

ユニットと数量



当日発送(ユニットのみ)

※寸法切りは3日目発送となります。



*アタッチメント付チェーンのOLはございません。

*寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。